



Accent Track D90 – Klasyczna i ekologiczna lampa akcentująca

Klasyczna i ekologiczna lampa akcentująca z możliwością personalizacji, Accent Track D90, o średnicy 90 mm, została zaprojektowana, aby uatrakcyjnić Twoje przestrzenie handlowe. Wyposażona w zintegrowany zawias i wszechstronne funkcje, ta energooszczędna lampa oferuje wyjątkową wydajność. Akcesoria przeciwoślnieniowe, takie jak Honeycom, Barndoor i Snoot, zapewniają idealny komfort wizualny. Wybierz spośród szerokiej gamy aranżacji świetlnych, kątów wiązki, opcji sterowników i tekstur. Dostępny w 8 opcjach kolorystycznych obudowy i pierścienia przedniego, idealnie dopasuje się do każdego otoczenia. Reflektor zawiera elementy drukowane wykonane w co najmniej 65% z poliwęglanu z recyklingu oraz radiator z 85% aluminium z recyklingu, łącząc styl z troską o środowisko. Dzięki wysokiej skuteczności świetlnej lampa ta doskonale nadaje się do zastosowań w handlu detalicznym, np. w sklepach spożywczych, salonach samochodowych i sklepach z elektroniką. Rozświetl swoją przestrzeń, jednocześnie redukując koszty energii i emisję CO₂ dzięki szynie Accent Track D90.

Korzyści

- Okrągła konstrukcja
- Spełnia wszystkie potrzeby w zakresie oświetlenia akcentującego
- Spójna i najlepsza w swojej klasie technologia oświetleniowa
- Zrównoważona produkcja w technologii druku 3D
- Ultra wydajny

Applications

- Sklepy
- Supermarkety
- Salony mody
- Biura

Cechy

- Bogata paleta kolorów obudowy i pierścienia frontowego
- 2 różne długości


Wersje



Accent Track D90-
TCAT90-27S-PW930-PSU-
MB-T102-WH481

- Różne aranżacje świetlne do zastosowań handlowych – 2700K–4000K, Premium White, Premium Color, receptury Food i Meat
- Szeroki zakres kątów wiązki do wyboru
- Opcja dla CRI80, CRI90
- Strumień świetlny: 2000 lm – 4900 lm
- Różne opcje zasilaczy – bez przyciemniania / DIA (DALI Interact – przyciemnianie) / DIA-VLC (DALI z nawigacją wewnętrzną Interact) / WIA (Wireless Interact – przyciemnianie)
- Akcesoria przeciwolśnieniowe – Honeycomb, Barndoor, Snoot
- Utrzymanie strumienia świetlnego (EN-IEC 62722-2-1) przy medianie trwałości: 100 000 godz.* do L80 przy 25°C Ta

Rysunki techniczne



TCAT90 27S/PW930 PSU MB T102 WH481

Informacje ogólne

Liczba sztuk osprzętu zasilającego 1 jednostka
W zestawie sterownik Tak

Dane techniczne oświetlenia

Strumień Świetlny 2 800 lm
Skorelowana temperatura barwowa (Nom) 3000 K
Skuteczność świetlna (znamionowa) (Nom) 133 lm/W
Wskaźnik oddawania barw (CRI) >90
Typ optyki Kąt rozsyłu światła 24°

Eksploatacja i połączenie elektryczne

Napięcie wejściowe 220 do 240 V
Częstotliwość linii 50 Hz
Zużycie energii 21 W
Nadaje się do losowego przełączania Tak
Klasa ochrony IEC Klasa bezpieczeństwa I

Układy sterowania i ściemnianie

Z możliwością przyciemniania Nie

Mechanika i korpus

Kolor Korpusu Biały, RAL 9003
Kod stopnia ochrony IP20 [Ochrona przed dotknięciem palcem]
Mech. kod ochrony przed uderzeniami IK02 [0,2 J standardowa]

Certyfikaty i zastosowania

Test rozżarzonym drutem Temperatura 650°C, czas 30 s
Oznaczenie palności -
Znak CE Tak
Oznaczenie ENEC Znak ENEC
Zakres temperatury otoczenia Od +10°C do +35°C

Wydajność początkowa (zgodna z normami IEC)

Tolerancja strumienia świetlnego +/-10%
Początkowa chromatyczność (0.422, 0.386) SDCM <2