



Signify myCreation Accent Surface Mounted D65 – aby podkreślić to, co naprawdę ważne

Dostępny w czterech różnych długościach, energooszczędny kinkiet Accent Surface Mounted D65 wyróżnia się smukłym wzornictwem oraz możliwością dowolnego łączenia kolorów obudowy i pierścienia frontowego. Łatwy w montażu i kompatybilny z inteligentnymi systemami (np. Interact) reflektor pozwoli Ci się wyróżnić. Dzięki szerokiemu zakresowi kątów wiązki światła i temperatur barwowych, to rozwiązanie oświetleniowe idealnie nadaje się do sklepów odzieżowych, hoteli i lokali gastronomicznych oraz obiektów mieszkalnych. Dodatkowo przeciwolśnieniowy Honeycomb gwarantuje idealny komfort wizualny dla klientów lub gości. Podobnie jak inne produkty z rodziny Accent D65, Accent Surface Mounted D65 ma obudowę drukowaną w 3D, wykonaną w co najmniej 65% z materiałów pochodzących z recyklingu lub materiałów bio-cyrkularnych, oraz radiator z 85% aluminium z recyklingu. Okrągła forma łączy estetykę z możliwością modernizacji, ponownego użycia, serwisowania i recyklingu, tworząc w pełni zrównoważone rozwiązanie oświetleniowe.

Korzyści

- Okrągła konstrukcja
- Spełnia wszystkie potrzeby w zakresie oświetlenia akcentującego
- Spójna i najlepsza w swojej klasie technologia oświetleniowa
- Zrównoważona produkcja w technologii druku 3D

Applications

- Salony mody
- Sklepy
- Hotele
- Biura

Cechy

- Bogata paleta kolorów i faktur obudów – standardowa i na zamówienie
- 4 różne długości – w zależności od optyki i wybranego sterownika


Wersje



Accent Surface Mounted
D65-TCSM65-10S-830-
DIA-HMB-FG-T102-
BK482-BS

- Bogata paleta kolorów obudowy i pierścienia frontowego
- Różne aranżacje świetlne do wyboru – 3000K, 4000K, Premium White i PremiumColor
- Szeroki zakres kątów wiązki do wyboru
- Opcje optyki – kolimator / reflektor
- Honeycomb – redukcja olśnienia i kontrola kierunku światła. Skuteczność do 147 lm/W
- Opcja dla CRI80 lub CRI90
- Strumień świetlny: 800 lm – 1200 lm
- Różne opcje zasilaczy – bez ściemniania / DIA (ściemnianie DALI Interact) / WIA (ściemnianie Interact bezprzewodowe)
- Utrzymanie strumienia świetlnego (EN-IEC 62722-2-1) przy medianie trwałości: 100 000 godz.* do L80 przy 25°C Ta

Rysunki techniczne



TCSM65 10S/830 DIA HMB FG T102 BK482 BS

Informacje ogólne	
Liczba sztuk osprzętu zasilającego	1 jednostka
W zestawie sterownik	Tak
Dane techniczne oświetlenia	
Strumień Świetlny	1 100 lm
Skorelowana temperatura barwowa (Nom)	3000 K
Skuteczność świetlna (znamionowa) (Nom)	131 lm/W
Wskaźnik oddawania barw (CRI)	>80
Typ optyki	Odbłyśnik z metalu o wysokostrumieniowy – średni rozsył światła 20–40 stopni
Eksploatacja i połączenie elektryczne	
Napięcie wejściowe	220 do 240 V
Częstotliwość linii	50 Hz
Zużycie energii	8,5 W
Nadaje się do losowego przełączania	Tak
Klasa ochrony IEC	Klasa bezpieczeństwa I
Układy sterowania i ściemnianie	
Z możliwością przyciemniania	DALI

Mechanika i korpus

Kolor Korpusu	Czarny RAL 9004
Kod stopnia ochrony	IP20 [Ochrona przed dotknięciem palcem]
Mech. kod ochrony przed uderzeniami	IK02 [0,2 J standardowa]

Certyfikaty i zastosowania

Test rozżarzonym drutem	Temperatura 650°C, czas 30 s
Oznaczenie palności	-
Znak CE	Tak
Oznaczenie ENEC	Znak ENEC
Zakres temperatury otoczenia	Od +10°C do +35°C

Wydajność początkowa (zgodna z normami IEC)

Tolerancja strumienia świetlnego	+/-10%
Początkowa chromatyczność	(0.434, 0.403) SDCM <2