



Signify myCreation Smooth Track – zaprojektowana, by wyprzedzać przeciętność

Szukasz trwałego, stylowego i funkcjonalnego rozwiązania oświetleniowego, które będzie pasować do każdego obiektu hotelarskiego lub mieszkalnego? Poznaj Smooth, doskonały reflektor, który pozwoli Ci idealnie dopasować się do każdej atmosfery. Mieszaj i dopasowuj opcje kolorów i faktur pierścienia przedniego i obudowy, aby uzyskać wyjątkowy i luksusowy efekt. To rozwiązanie oświetleniowe jest dostępne w różnych konfiguracjach oświetlenia, aby spełnić Twoje potrzeby. Ponadto jest wyposażone w element o strukturze plastra miodu, który redukuje olśnienie i zapewnia lepszy rozkład światła. Smooth to ekologiczny wybór, z elementami drukowanymi wykonanymi w co najmniej 65% z materiałów pochodzących z recyklingu oraz certyfikowanych bio-cyrkularnych materiałów ISCC Plus. Radiator Smooth wykonany jest w 85% z aluminium pochodzącego z recyklingu, dzięki czemu jest trwały i długowieczny. Dodatkowo dzięki specjalnej konstrukcji Smooth umożliwia modernizację przez cały długi okres eksploatacji.

Korzyści

- Okrągła konstrukcja
- Spełnia wszystkie potrzeby w zakresie oświetlenia akcentującego

- Spójna i najlepsza w swojej klasie technologia oświetleniowa
- Zrównoważona produkcja w technologii druku 3D

Applications

- Salony mody
- Sklepy
- Hotele
- Biura

Wersje




Smooth Track –
TCST65-12S-830-PSU-
HNB-BK482-BS-T304

Cechy

- Bogata paleta kolorów obudowy i pierścienia frontowego
- Pierścień przedni z teksturą zapewnia luksusowy efekt
- Różne aranżacje świetlne do wyboru – 3000K, 4000K, Premium White, Premium Color

Rysunki techniczne



TCST65 12S/830 PSU HNB BK482 BS T304

Informacje ogólne

Liczba sztuk osprzętu zasilającego	1 jednostka
W zestawie sterownik	Tak

Dane techniczne oświetlenia

Strumień Świetlny	1 119 lm
Skorelowana temperatura barwowa (Nom)	3000 K
Skuteczność świetlna (znamionowa) (Nom)	111 lm/W
Wskaźnik oddawania barw (CRI)	≥80
Typ optyki	Odbłyśnik z metalu wąskostrumieniowy — wąski rozsył światła 10–20 stopni

Eksploatacja i połączenie elektryczne

Napięcie wejściowe	220 do 240 V
Częstotliwość linii	50 to 60 Hz
Zużycie energii	10,1 W
Nadaje się do losowego przełączania	Tak
Klasa ochrony IEC	Klasa bezpieczeństwa I

Układy sterowania i ściemnianie

Z możliwością przyciemniania	Nie
------------------------------	-----

Mechanika i korpus

Kolor Korpusu	Czarny RAL 9004
Kod stopnia ochrony	IP20 [Ochrona przed dotknięciem palcem]
Mech. kod ochrony przed uderzeniami	IK02 [0,2 J standardowa]

Certyfikaty i zastosowania

Test rozżarzonym drutem	Temperatura 650°C, czas 30 s
Oznaczenie palności	–
Znak CE	Tak
Oznaczenie ENEC	Znak ENEC
Zakres temperatury otoczenia	Od +10°C do +35°C

Wydajność początkowa (zgodna z normami IEC)

Tolerancja strumienia świetlnego	+/-10%
Początkowa chromatyczność	(0.434,0.403) SDCM<2