



Gleam Pendant – Branco

Experimente o brilho encantador do Gleam, um candeeiro suspenso para lâmpada, desenhado por Sebastian Bergne. Com um visual único inspirado num heptágono, pode escolher entre o design insuflado, para um efeito arrojado e tridimensional, ou o design desinsuflado, para uma sofisticação elegante. Disponível em três tamanhos, cada design alinha-se com a orientação da granulação da impressão 3D para uma estética sem emendas. Além disso, as peças impressas são feitas com material biocircular certificado pela ISCC Plus, tornando-as uma escolha ambientalmente consciente. Se procura criar um ambiente acolhedor em sua casa ou adicionar uma característica única ao seu estabelecimento hoteleiro, o Gleam é o complemento perfeito.

Benefícios

- Design circular
- Baixo peso e fácil de instalar
- Impresso em 3D de forma sustentável
- Adequado para diversas necessidades de projeto

Applications

- Hotéis
- Residências

Características

- Desenhado pelo renomado designer Sebastian Bergne
- Design único inspirado num heptágono
- Disponível em dois estilos:
 - Inflado (aspeto arrojado e volumoso)
 - Desinsuflado (aspeto elegante e requintado)
- Disponível em três tamanhos diferentes
- Fonte de luz: lâmpada LED E27 (não incluída)
- Compatível com lâmpadas E27 de até 8 W

Versions



Gleam One Large



Gleam One Small



Gleam Two Small



Gleam One Medium



Gleam Two Medium




Gleam Two Large


Desenho dimensional




DL GL2S PT E27 OT432WH300 ASI400 FBK BK





DL GL1M PS E27 OT432WH300 ASI400 FBK BK



DL GL1L PS E27 OT432WH300 ASI400 FBK BK



DL GL2M PT E27 OT432WH300 ASI400 FBK BK



DL GL2L PT E27 OT432WH300 ASI400 FBK BK

DL GL1S PT E27 OT432WH300 ASI400 FBK BK

Funcionamento e características elétricas

Tensão de entrada	220 a 240 V
Frequência de linha	50 to 60 Hz
Classe de proteção IEC	Classe de segurança II

Características mecânicas e compartimento

Cor do compartimento	Branco
Código de proteção de entrada	IP20 [Proteção de dedos]
Código de proteção mecânica contra impactos	IK02 [0,2 J standard]

Aprovação e aplicação

Teste de resistência do cabo	Temperatura 650 °C, duração 30 s
Marca CE	Sim