



Akcentový valec D65 – Bodové svetidlo, vďaka ktorému vyniknete

Energeticky úsporné svetidlo Accent Cylinder D65 s tromi rôznymi možnosťami montáže a elegantným dizajnom, pri ktorom možno kombinovať farbu krytu a predného krúžku, vám zaistí, že vyniknete. Toto svetelné riešenie ponúka širokú škálu uhlov vyžarovania a teplôt farieb, takže je ideálne pre maloobchod s módou, pohostinstvo a rezidenčné prostredia. Antireflexný povrch s efektom včelieho plástu navyše zaručuje ideálny vizuálny komfort zákazníkov alebo hostí. Rovnako ako ostatní členovia radu Accent D65 má aj Accent Cylinder D65 teleso vyrobené 3D tlačou z najmenej 65 % recyklovaných alebo opätovne využitých biologických materiálov a jeho chladič je vyrobený z 85 % recyklovaného hliníka. Dizajn podporujúci obehové hospodárstvo spája štýl s možnosťou modernizácie, opätovného použitia, servisu a recyklácie, čím vytvára plne udržateľné riešenie osvetlenia.

Výhody

- Dizajn podporujúci obehové hospodárstvo
- Spĺňa všetky potreby akcentového osvetlenia
- Konzistentná a najlepšia technológia osvetlenia vo svojej triede
- Udržateľne vyrobené 3D tlačou

Applications

- Predajňa s módnym oblečením
- Obchod
- Gastro zariadenia
- Kancelárie

Vlastnosti

- Bohatá paleta farieb a textúr telies svetidiel – štandardné a na požiadanie
- Rôzne svetelné recepty na výber – 3000K, 4000K, Premium White, Premium Color
- Široký výber uhlov vyžarovania
- Možnosť kolimátorovej optiky pre presné ovládanie lúča


- Účinnosť až 151 lm/w
- Možnosť pre CRI80 alebo CRI90
- Hodnota svetelného toku: 1200 – 2700 lúmenov
- Rôzne možnosti napájačov – nestmievateľné/smievanie DIA (Dali interact Dimming)/stmievanie WIA (Wireless interact Dimming)
- Udržiavanie svetelného toku (EN-IEC 62722-2-1) pri strednej životnosti: 100 000 hodín* až L80 pri 25 °C Ta"

Versions



Accent Cylinder D65-
TCPT65-27S-PW930-WIA-
HMB-T302-BS-BK-280

Rozmerový obrázok



Driver Type	A
PSU	107
DIA	238
WIA	224

TCPT65 27S/PW930 WIA HMB T302 BS BK 280

Všeobecné informácie

Počet jednotiek predradníka	1 jednotka
Vrátane napájača	Áno

Svetelné technické

Svetelný tok	2 583 lm
Náhradná teplota chromatickosti (nom.)	3000 K
Merný výkon (menovitý) (nom.)	117 lm/W
Index podania farieb (CRI)	>90
Typ optiky	Kovový reflektor s vysokou odraznosťou, stredné vyžarovanie od 20 do 40 stupňov

Prevádzkové a elektrické

Vstupné napätie	220 až 240 V
Sieťová frekvencia	50 Hz
Spotreba	22,2 W
Vhodné pre náhodné prepínanie	Áno
Trieda ochrany IEC	Bezpečnostná trieda I

Ovládanie a stmievanie

Stmievateľné	Bezdrôtové tlmenie
--------------	--------------------

Mechanické časti a teleso

Farba telesa	Mosadzná
Krytie IP	IP20 [Ochrana pred dotykom rukou]
Kód krytia IP (mechanický náraz)	IK02 [0,2 J, štandardné]

Schválenie a použitie

Požiarna odolnosť	Teplota 650 °C, trvanie 30 s
Značka horľavosti	-
Značka CE	Áno
Značka ENEC	Značka ENEC
Rozsah okolitých teplôt	+10 až +35 °C

Počiatkový výkon (súladi s požiadavkami IEC)

Tolerancia svetelného toku	+/-10%
Počiatková chromatickosť	(0.422, 0.386) SDCM <2