



Accent Recessed D65 – zvýrazní to, na čom skutočne záleží

Zapustené svietidlo Accent D65 je vysoko energeticky úsporné svietidlo dostupné v pevnej aj nastaviteľnej verzii. Ponúka širokú škálu uhlov vyžarovania a teplôt farieb, vďaka čomu je veľmi všestranný, a dodáva sa s rôznymi veľkosťami výrezov, vďaka čomu sa perfektne hodí na renovačné projekty. Bodové svietidlo ponúka aj široký výber farieb krúžkov a telies, ktoré možno voľne kombinovať, vďaka čomu je vhodné na použitie v maloobchode s módou, gastro zariadeniach a obytných priestoroch. Svietidlo Accent Recessed D65 je súčasťou radu Accent D65, vyznačuje sa telesom vyrobeným 3D tlačou z najmenej 65 % recyklovaných alebo opätovne využitých biologických materiálov a jeho chladič je z 85 % recyklovaného hliníka. Dizajn podporujúci obehové hospodárstvo prináša možnosť modernizácie, opätovného použitia, servisu a recyklácie, čím vytvára udržateľné riešenie osvetlenia.

Výhody

- Dizajn podporujúci obehové hospodárstvo
- Spĺňa všetky potreby akcentového osvetlenia
- Konzistentná a najlepšia technológia osvetlenia vo svojej triede
- Udržateľne vyrobené 3D tlačou
- Perfectfit – Rôzne veľkosti výrezov

Applications

- Predajňa s módnym oblečením
- Obchod
- Gastro zariadenia
- Kancelárie

Vlastnosti

- Dostupné v pevnej a nastaviteľnej verzii
- Bohatá paleta farieb telies svetidiel
- Rôzne svetelné recepty na výber – 3000K, 4000K, Premium White, Premium Color
- Široký výber uhlov vyžarovania
- Účinnosť až 144 lm/W


- Možnosť pre CRI80 alebo CRI90
- Lúmeny: 700 – 2000 lúmenov
- Rôzne možnosti napájačov – nestmievateľné/smievanie DIA (Dali interact Dimming)/stmievanie WIA (Wireless interact Dimming)
- Zachovanie svetelného toku (EN-IEC 62722-2-1) pri strednej životnosti: 100 000 hodín* až L80 pri 25 °C Ta

Versions



Accent Recessed D65-
TCARAD-17S-PC930-PSU-
E-HWB-WH-90

Rozmerový obrázok



TCARAD 17S/PC930 PSU-E HWB WH 90

Všeobecné informácie

Počet jednotiek predradníka	1 jednotka
Vrátane napájača	Áno

Svetelné technické

Svetelný tok	1 711 lm
Náhradná teplota chromatickosti (nom.)	3000 K
Merný výkon (menovitý) (nom.)	122 lm/W
Index podania farieb (CRI)	>90
Typ optiky	Kovový reflektor s vysokou odraznosťou, široké vyžarovanie od 40 do 80 stupňov

Prevádzkové a elektrické

Vstupné napätie	220 až 240 V
Sieťová frekvencia	50 Hz
Spotreba	14 W
Vhodné pre náhodné prepínanie	Áno
Trieda ochrany IEC	Bezpečnostná trieda I

Ovládanie a stmievanie

Stmievateľné	Nie
--------------	-----

Mechanické časti a teleso

Farba telesa	Biela RAL 9003
Krytie IP	IP20 [Ochrana pred dotykom rukou]
Kód krytia IP (mechanický náraz)	IK02 [0,2 J, štandardné]

Schválenie a použitie

Požiarna odolnosť	Teplota 650 °C, trvanie 30 s
Značka horľavosti	-
Značka CE	Áno
Značka ENEC	Značka ENEC
Rozsah okolitých teplôt	+10 až +35 °C

Počiatkový výkon (súladi s požiadavkami IEC)

Tolerancia svetelného toku	+/-10%
Počiatková chromatickosť	(0.422, 0.386) SDCM <2