



Accent Track D90 – Klasické a ekologické akcentové svietidlo

Klasické a ekologické akcentujúce svietidlo s prispôsobiteľným prvkom – Accent Track D90 s priemerom 90 mm – je navrhnuté tak, aby vylepšilo vaše maloobchodné priestory. Toto energeticky úsporné svietidlo s integrovaným pántom a všestrannými funkciami ponúka vynikajúci výkon. S doplnkami proti oslneniu, ako sú Honeycomb, Barndoor a Snoot, môžete dosiahnuť dokonalý vizuálny komfort. Vyberte si zo širokej škály svetelných receptov, uhlov lúča, možností ovládača a textúr. K dispozícii je v 8 farebných prevedeniach pre puzdro a predný krúžok, vďaka čomu sa bez problémov hodí do akéhokoľvek prostredia. Svietidlo obsahuje tlačené diely vyrobené z najmenej 65 % z recyklovaného polykarbonátu a chladič vyrobený najmenej z 85 % z recyklovaného hliníka, vďaka čomu je nielen štýlové, ale aj ekologické. Vďaka vysokej účinnosti je toto svetlo ideálne pre maloobchodné aplikácie, ako sú predajne potravín, autosalóny a obchody s elektronikou. Osvetlite svoj priestor a zároveň znížte náklady na energiu a emisie CO₂ s Accent Track D90.

Výhody

- Dizajn podporujúci obehové hospodárstvo
- Spĺňa všetky potreby akcentového osvetlenia
- Konzistentná a najlepšia technológia osvetlenia vo svojej triede
- Udržateľne vyrobené 3D tlačou
- Ultra Efficient

Applications

- Obchod
- Obchodné domy
- Predajňa s módnym oblečením
- Kancelárie

Vlastnosti

- Bohatá paleta farieb krytu a predného krúžku
- 2 rôzne dĺžky
- Na výber sú rôzne svetelné recepty pre obchody – 2 700 K – 4 000 K, Premium White, Premium Color, recept Food and Meat

Versions




Accent Track D90-
TCAT90-27S-PW930-PSU-
MB-T102-WH481

- Široký výber uhlov vyžarovania
- Možnosť pre CRI80, CRI90
- Lúmeny: 2000 – 4900 lúmenov
- Rôzne možnosti napájacích – nestmievajúce/stmievacie DIA (interaktívne stmievanie DALI)/DIA-VLC (DALI s navigáciou vo vnútri budov Interact)/stmievacie WIA (bezdrôtové interaktívne stmievanie)
- Doplnky na zníženie oslnenia – mriežka v tvare včelieho plástu. Barndoor, Snoot
- Zachovanie svetelného toku (EN-IEC 62722-2-1) pri strednej životnosti: 100 000 hodín* až L80 pri 25 °C Ta

Rozmerový obrázok

Trafo	Flux	CCT	Optic	A (mm)
PSU	20S	840	HNB/HMB/HVVB/HVVVB/HOVL-H/HOVL-V	158
			NB/MB/WB/VVVB/OVL-V	171
	49S	PW930		162
DIA	All			251
DIA-VLC				253
WIA				224



Flux	CCT	B (mm)
27S	FMT/Rose/FR	126
39S	FR/pc930	149
49S		

TCAT90 27S/PW930 PSU MB T102 WH481

Všeobecné informácie

Počet jednotiek predradníka	1 jednotka
Vrátane napájača	Áno

Svetelné technické

Svetelný tok	2 800 lm
Náhradná teplota chromatickosti (nom.)	3000 K
Merný výkon (menovitý) (nom.)	133 lm/W
Index podania farieb (CRI)	>90
Typ optiky	Uhol vyžarovania 24°

Prevádzkové a elektrické

Vstupné napätie	220 až 240 V
Sieťová frekvencia	50 Hz
Spotreba	21 W
Vhodné pre náhodné prepínanie	Áno
Trieda ochrany IEC	Bezpečnostná trieda I

Ovládanie a stmievanie

Stmievateľné	Nie
--------------	-----

Mechanické časti a teleso

Farba telesa	Biela RAL 9003
Krytie IP	IP20 [Ochrana pred dotykom rukou]
Kód krytia IP (mechanický náraz)	IK02 [0,2 J, štandardné]

Schválenie a použitie

Požiarna odolnosť	Teplota 650 °C, trvanie 30 s
Značka horľavosti	-
Značka CE	Áno
Značka ENEC	Značka ENEC
Rozsah okolitých teplôt	+10 až +35 °C

Počiatkový výkon (súlud s požiadavkami IEC)

Tolerancia svetelného toku	+/-10%
Počiatková chromatickosť	(0.422, 0.386) SDCM <2