



Akcentová stena D65 – zvýrazní to, na čom skutočne záleží

Accent Wall D65 je vysoko energeticky úsporné nástenné svietidlo dostupné v 2 variantoch: svietenie hore/dole alebo iba dole. Nástenné svietidlo ponúka široký výber farieb a textúr telesa, ktoré možno voľne kombinovať, čím sa svietidlo prispôbí použitiu v maloobchode s módou, gastro zariadeniach a obytných priestoroch. Svietidlo Accent Wall D65 je súčasťou radu Accent D65, vyznačuje sa telesom vyrobeným 3D tlačou z najmenej 65 % recyklovaných alebo opätovne využitých biologických materiálov a jeho chladič je z 85 % recyklovaného hliníka. Dizajn podporujúci obehové hospodárstvo prináša možnosť modernizácie, opätovného použitia, servisu a recyklácie, čím vytvára udržateľné riešenie osvetlenia. Všetky svietidlá radu Accent D65 sa tiež dajú bezproblémovo pripojiť k inteligentným systémom (napr. Interact) pre jednoduchú správu osvetlenia a ďalšie úspory energie.

Výhody

- Dizajn podporujúci obehové hospodárstvo
- Spĺňa všetky potreby akcentového osvetlenia
- Konzistentná a najlepšia technológia osvetlenia vo svojej triede
- Udržateľne vyrobené 3D tlačou

Applications

- Predajňa s módnym oblečením
- Obchod
- Gastro zariadenia
- Kancelárie

Vlastnosti

- Bohatá paleta farieb a textúr telies svetidiel – štandardné a na požiadanie
- Montáž na stenu s vnútorným napájačom
- Možnosť pre horné/dolné svetlo ALEBO dolné svetlo
- Rôzne svetelné recepty na výber – 3000K, 4000K, Premium White, Premium Color
- Široký výber uhlov vyžarovania


- Účinnosť až 130 lm/W
- Možnosť pre CRI80 alebo CRI90
- Lúmeny: 800 – 2400 lúmenov
- Rôzne možnosti napájačov – nestmievateľné/smievanie DIA (Dali interact Dimming)/stmievanie WIA (Wireless interact Dimming)
- Udržiavanie svetelného toku (EN-IEC 62722-2-1) pri strednej životnosti: 100 000 hodín* až L80 pri 25 °C Ta"

Versions



Accent Wall D65-
TC65L2-8S-PW930-PSU-
HMB-FG-T102-BZ410

Rozmerový obrázok



TC65L2 8S/PW930 PSU HMB FG T102 BZ410

Všeobecné informácie

Počet jednotiek predradníka	1 jednotka
Vrátane napájača	Áno

Svetelné technické

Svetelný tok	1 599 lm
Náhradná teplota chromatickosti (nom.)	3000 K
Merný výkon (menovitý) (nom.)	118 lm/W
Index podania farieb (CRI)	>90
Typ optiky	Kovový reflektor s vysokou odraznosťou, stredné vyžarovanie od 20 do 40 stupňov

Prevádzkové a elektrické

Vstupné napätie	220 až 240 V
Sieťová frekvencia	50 Hz
Spotreba	13,6 W
Vhodné pre náhodné prepínanie	Áno
Trieda ochrany IEC	Bezpečnostná trieda I

Ovládanie a stmievanie

Stmievateľné	Nie
--------------	-----

Mechanické časti a teleso

Farba telesa	Bronzová
Krytie IP	IP20 [Ochrana pred dotykom rukou]
Kód krytia IP (mechanický náraz)	IK02 [0,2 J, štandardné]

Schválenie a použitie

Požiarna odolnosť	Teplota 650 °C, trvanie 30 s
Značka horľavosti	-
Značka CE	Áno
Značka ENEC	Značka ENEC
Rozsah okolitých teplôt	+10 až +35 °C

Počiatkový výkon (súladi s požiadavkami IEC)

Tolerancia svetelného toku	+/-10%
Počiatková chromatickosť	(0.422, 0.386) SDCM <2

