



Gleam závesné svietidlo – biele

Zažite očarujúcu žiaru svietidla Gleam, závesného svietidla určeného pre žiarovku, navrhnutého Sebastianom Bergnem. S jedinečným dizajnom inšpirovaným heptagónom si môžete vybrať medzi nafúknutým prevedením pre výrazný priestorový efekt alebo sfúknutým prevedením pre čistú eleganciu. Dostupné v troch veľkostiach, každý dizajn je zladený so smerom 3D tlačou pre plynulý vzhľad. Navyše, tlačené diely sú vyrobené z bio-cirkulárneho materiálu s certifikátom ISCC Plus, čo z nich robí ekologicky zodpovednú voľbu. Či už chcete vo svojom domove vytvoriť útulnú atmosféru alebo dodať jedinečný charakter hotelu či reštaurácii, Gleam je tou správnou voľbou.

Výhody

- Dizajn podporujúci obehové hospodárstvo
- Nízka hmotnosť a jednoduchá inštalácia
- Udržateľne vyrobené 3D tlačou
- Vhodné pre rôzne projekty

Applications

- Hotely a gastronómia
- Obytné zóny

Vlastnosti

- Navrhnuté renomovaným dizajnérom Sebastianom Bergnem
- Nezameniteľný dizajn inšpirovaný sedemuholníkom
- Dostupné v dvoch štýloch:
- Nafúknutý (výrazný, trojrozmerný vzhľad)
- Vyfúknutý (elegantný, vkusný vzhľad)
- K dispozícii v troch veľkostiach
- Zdroj svetla: E27 LED žiarovka (nie je súčasťou balenia)
- Kompatibilný so žiarovkami E27 do 8 W

Versions



Gleam One Large



Gleam One Small



Gleam Two Small



Gleam One Medium



Gleam Two Medium




Gleam Two Large


Rozmerový obrázok




DL GL2S PT E27 OT432WH300 ASI400 FBK BK





DL GL1M PT E27 OT432WH300 ASI400 FBK BK



DL GL1L PS E27 OT432WH300 ASI400 FBK BK



DL GL2M PS E27 OT432WH300 ASI400 FBK BK



DL GL2L PT E27 OT432WH300 ASI400 FBK BK

DL GL1S PS E27 OT432WH300 ASI400 FBK BK

Prevádzkové a elektrické

Vstupné napätie	220 až 240 V
Sieťová frekvencia	50 to 60 Hz
Trieda ochrany IEC	Bezpečnostná trieda II

Mechanické časti a teleso

Farba telesa	Biela
Krytie IP	IP20 [Ochrana pred dotykom rukou]
Kód krytia IP (mechanický náraz)	IK02 [0,2 J, štandardné]

Schválenie a použitie

Požiarna odolnosť	Teplota 650 °C, trvanie 30 s
Značka CE	Áno