



Accent Wall D65 – lys upp det som verkligen betyder något

Accent Wall D65 är en mycket energieffektiv väggampa som finns i två varianter: uppåt-/nedåtriktad belysning eller endast nedåtriktad belysning. Vägglampan finns i en mängd olika armaturhusfärger och texturer som kan blandas och matchas för att passa klädbutiker, hotell, restauranger och bostadsmiljöer. Accent Wall D65 ingår i Accent D65-familjen och har ett 3D-printat hölje tillverkat av minst 65 % återvunnet eller biocirkulärt material och en kylfläns av 85 % återvunnen aluminium. Dess cirkulära design gör den uppgraderingsbar, återanvändbar, servicebar och återvinningsbar, vilket gör den till en hållbar belysningslösning. Dessutom kan alla armaturer i Accent D65-familjen sömlöst anslutas till smarta system (t.ex. Interact) för enkel belysningshantering och ytterligare energibesparingar.

Fördelar

- Cirkulär design
- Uppfyller alla accentbelysningsbehov
- Konsekvent och förstklassig belysningsteknik
- Hållbart 3D-printat

Applications

- Klädbutik
- Handel
- Hotell och restaurang
- Kontor

Funktioner

- Brett urval av armaturhusfärger och texturer – standard och på begäran
- Vägghäggmontering med inbyggd driver
- Alternativ för uppåt-/nedåtriktad belysning ELLER nedåtriktad belysning
- Olika ljusrecept att välja mellan – 3000K, 4000K, Premium White, Premium Color


- Brett utbud av spridningsvinklar att välja mellan
- Effektivitet upp till 130 lm/w
- Alternativ för CRI80 eller CRI90
- Lumen: 800–2 400 lumen
- Olika driveralternativ – ingen dimning/DIA-dimning (Dali Interact Dimming)/WIA-dimning (Wireless Interact Dimming)
- Bibehållet ljusflöde (EN-IEC 62722-2-1) vid medianlivslängd: 100 000 timmar* till L80 @ 25 °C Ta"

Versions



Accent Wall D65-
TC65L2-8S-PW930-PSU-
HMB-FG-T102-BZ410

Måttskiss



TC65L2 8S/PW930 PSU HMB FG T102 BZ410

Allmän information

Antal driftdonsenheter	1 enhet
Driftdon ingår	Ja

Ljusteknik

Ljusflöde	1 599 lm
Korrelerad färgtemperatur (Nom)	3000 K
Ljusutbyte (märkvärde) (nom)	118 lm/W
Färgåtergivningsindex	>90
Optiktyp	Högre reflekterande metallreflektor, medelstrålande ljusfördelning 20–40 °

Drift och elektricitet

Ingångsspänning	220–240 V
Line Frequency	50 Hz
Strömförbrukning	13,6 W
Lämplig för slumpmässig brytning	Ja
Skyddsklass IEC	Säkerhetsklass I

Styrenheter och dimring

Dimbar	Nej
--------	-----

Mekanik och armaturhus

Armaturhusets färg	Brons
Kod för kapslingsklass	IP20 [Petsyddad]
Skyddskod för mekanisk påverkan	IK02 [0.2 J standard]

Användning och godkännande

Glödtrådstest	Temperatur 650 °C, under 30 s
Säkerhetsmärkning, antändlighet	–
CE-märkning	Ja
ENEC-märkning	ENEC-märkning
Omgivningstemperatur	+10 till +35 °C

Ursprunglig prestanda (IEC-kompatibel)

Tolerans för ljusflöde	+/-10%
Initial kromaticitet	(0.422, 0.386) SDCM <2