

Enkel eftermontering av downlights – passar alla håltagningar från 150–280 mm

Förvandla dina renoveringsprojekt med GreenSpace! Säg adjö till dyra och tidskrävande adapterringar – våra mångsidiga downlights passar sömlöst i nästan vilken utskärning som helst. Njut av skraddarsydda belysningsspecifikationer, nödljulslösningar och ett brett utbud av kablar och kontakter. Sömlös anslutning erbjuds genom integrerade sensorer för dagsljuskontroll och närvarodetektering. GreenSpace möjliggör enkla uppgraderingar, service och återvinning genom sin cirkulära design och använder 75 % biocirkulära material i armaturhus och ram. Smart, effektiv och miljövänlig – din perfekta renoveringslösning!

Fördelar

- Enkel 1-till-1-ersättning för hålstorlekar mellan 150 och 280 mm
- Tids- och kostnadsbesparingar – inga adapterringar behövs
- Kort återbetalningstid – betydande elkostnadsbesparingar och lång livslängd
- Alltid en lösning för ditt renoveringsprojekt – stort urval av specifikationer
- Unika ljusupplevelser – mjukt ljus för speciella platser

Applications

- Kontor
- Utbildning

- Hälso- och sjukvård
- Flygplatser
- Gallerior

Funktioner

- 27 storlekar för att täcka alla utskärningar från 150 mm till 280 mm
- Extra bred list – som täcker 15 mm runt utskärningen för att dölja taksador
- Finns i varianter från 700 till 5000 lumen och passar allt från toaletter till atrier.
- Rik palett av ramfärger och optik som matchar inredningsdesign
- IP54-version med framskydd finns tillgänglig.

- Snabb installation tack vare många anslutningsmöjligheter och kablar.
- Alternativ för 830, 840, 930, 940 och tunable white
- Lumenunderhåll (EN-IEC 62722-2-1) vid median användbar livslängd: 100 000 timmar, L90 @ 25°C Ta.
- CLO-versioner (konstant ljusflöde): 100 000 timmar, L100 @ 25°C Ta.

Versions

TCGSRR 200 20S/930 OC
PCC SIA-E U4 WH EW -
product standard image



TCGSRR 200 20S/930 C
PCC SIA-E U4 WH EW -
product standard image




TCGSRR 200 20S/940 C
PCC SIA-E U4 WH EW -
product standard image



TCGSRR 200 20S/940 OC
PCC SIA-E U4 WH EW -
product standard image



Måttskiss



TCGSRR 200 20S/930 OC PCC SIA-E U4 WH EW

Allmän information

Antal driftdonsenheter	1 enhet
Driftdon	-

Ljusteknik

Färgåtergivningsindex	90
Antal ljuskällor	1
Optiktyp	Höglanspolerad spegeloptik

Drift och elektricitet

Ingångsspänning	220–240 V
Line Frequency	50 to 60 Hz
Strömförbrukning	15,1 W
Lämplig för slumpmässig brytning	Nej
Skyddsklass IEC	Säkerhetsklass II

Styrenheter och dimring

Dimbar	Ja
--------	----

Mekanik och armaturhus

Armaturhusets färg	Grå
Kod för kapslingsklass	IP20 [Petsyddad]
Skyddskod för mekanisk påverkan	IK02 [0.2 J standard]

Användning och godkännande

Glödtrådtest	Temperatur 650 °C, under 30 s
Säkerhetsmärkning, antändlighet	–
CE-märkning	Ja
ENEC-märkning	ENEC-märkning
Omgivningstemperatur	+10 till +35 °C

Ursprunglig prestanda (IEC-kompatibel)

Tolerans för ljusflöde	+/-10%
------------------------	--------

Prestanda över tid (IEC-kompatibel)

Drivdonsbortfallskvot vid 5 000 tim	10 %
-------------------------------------	------

Ljusteknik

Order Code	Full Product Name	Ljusflöde	Korrelerad färgtemperatur (Nom)	Ljusutbyte (märkvärde) (nom)
910505105033	TCGSRR 200 20S/930 OC PCC SIA-E U4 WH EW	1 444 lm	3000 K	96 lm/W
910505105035	TCGSRR 200 20S/930 C PCC SIA-E U4 WH EW	1 552 lm	3000 K	103 lm/W
910505105036	TCGSRR 200 20S/940 C PCC SIA-E U4 WH EW	1 606 lm	4000 K	107 lm/W
910505105034	TCGSRR 200 20S/940 OC PCC SIA-E U4 WH EW	149 lm	4000 K	99 lm/W

Ursprunglig prestanda (IEC-kompatibel)

Order Code	Full Product Name	Initial kromaticitet
910505105033	TCGSRR 200 20S/930 OC PCC SIA-E U4 WH EW	(0.44, 0.40) SDCM<3
910505105035	TCGSRR 200 20S/930 C PCC SIA-E U4 WH EW	(0.44, 0.40) SDCM<3
910505105036	TCGSRR 200 20S/940 C PCC SIA-E U4 WH EW	(0.38, 0.37) SDCM<3
910505105034	TCGSRR 200 20S/940 OC PCC SIA-E U4 WH EW	(0.38, 0.37) SDCM<3