



Polozapuštěné svítidlo Accent D65 – Pro zdůraznění toho, na čem skutečně záleží

Polozapuštěné svítidlo Accent D65 je perfektním řešením pro každého, kdo hledá energeticky úsporné, všestranné a udržitelné osvětlení. Tento inovativní projektor, navržený s využitím nejnovější LED technologie, poskytuje bezkonkurenční jas a čistotu obrazu, což z něj činí ideální volbu pro širokou škálu aplikací, včetně maloobchodu s módou, pohostinství a rezidenčních prostor. Díky široké škále vyzařovacích úhlů a teplot chromatičnosti přináší svítidlo Accent Semi-Recessed D65 bezkonkurenční všestrannost. Nabízí také různé velikosti výřezů, takže je ideální pro renovační projekty. Jeho elegantní a moderní design se bez problémů začlení do jakéhokoli prostředí a jeho odolná konstrukce zajišťuje dlouhodobý výkon. Svítidlo Accent Semi-Recessed D65 je vyrobeno z nejméně 65 % z recyklovaných nebo bio-cirkulárních materiálů. Jeho chladič je vyroben z 85 % recyklovaného hliníku, což z něj činí vysoce udržitelné řešení osvětlení. Díky kruhovému designu je možné jej upgradovat,

opakovaně používat, servisovat a recyklovat, což zaručuje, že vás bude doprovázet dlouhou řadu let. Vylepšete své řešení osvětlení ještě dnes s polozapuštěným svítidlem Accent D65 a zažijte rozdíl, který může přinést vynikající kvalita, všestrannost a udržitelnost.

Obecné informace

Počet předřadňkových jednotek	1 jednotka
Včetně předřadníku	Ano
Hodnotový žebříček	Specifikace
Záruční lhůta	5 let

Světelně technické

Světelný tok	2 045 lm
Náhradní teplota chromatičnosti (jmen.)	3000 K
Měrný výkon (jmen.) (nom.)	97 lm/W
Index podání barev (CRI)	>90
Barva světelného zdroje	Premium Color s CRI ≥90, teplota chromatičnosti 3 000 K
Typ optiky	Vyzařovací úhel 24°
Divergence světelného paprsku svítidla	24°
Účinná vystavená plocha	0,0086 m²

Provozní a elektrické

Vstupní napětí	220 až 240 V
Frekvence sítě	50 Hz
Náběhový proud	14 A
Doba náběhového proudu	0,130 ms
Spotřeba energie	21,2 W
Účinník (zlomek)	0.90
Připojení	Šroubová svorkovnice, dvoupólová
Kabel	-

Počet produktů pro MCB (16A 65 typ B)

Vhodné pro náhodné spínání Ano

Třída ochrany IEC Bezpečnostní třída I

Řízení a stmívání

Stmívatelné	Ne
Předřadník / napájecí jednotka / transformátor	Externí napájecí zdroj (zapnuto/vypnuto)
Stálý světelný tok	Ne

Mechanické a materiály

Materiál těla	Polykarbonát
Materiál reflektoru	Polykarbonát
Materiál optiky	Polykarbonát
Materiál optického krytu / čočky	-
Fixační materiál	-
Barva těla	Bílá, RAL 9003
Povrchová úprava optického krytu / čočky	-
Celková výška	132 mm
Kód ochrany proti vniknutí	IP20 [Ochrana proti vniknutí prstů]
Kód ochrany proti mechanickým nárazům	IK02 [0,2 J standardní]
Celková hmotnost (kus)	0,400 kg

Certifikace a použití

Test žhavým drátem	Teplota 650 °C, doba 30 s
Značka hořlavosti	-
Značka CE	Ano
Značka ENEC	Značka ENEC
Splňuje požadavky evropské směrnice RoHS	Ano
Výkon při okolní teplotě Tq	25 °C
Rozsah okolní teploty	+10 až +35 °C


Počáteční parametry (podle IEC)

Tolerance světelného toku	+/-10%
Počáteční chromatičnost	(0.422, 0.386) SDCM <2
Tolerance spotřeby energie	+/-10%

Sustainability Data

Hodnocení udržitelnosti	Unclassified
-------------------------	--------------

Rozměrové výkresy



Označení a balení

Objednací název produktu	TCATSR 20S/PC930 PSU-E CLM24 T204 WHBS68
Celý název výrobku	TCATSR 20S/PC930 PSU-E CLM24 T204 WHBS68
Full EOC	872016984386800
Kód objednávky	84386800
Číslo materiálu (12NC)	910505104574
Číslování – počet v balení	1
EAN/UPC – výrobek/pouzdro	8720169843868
Číslování SAP – balení v krabičce	1
Pouzdro – EAN/UPC	8720169843868