



Signify myCreation Smooth Track – navrženo tak, aby překonalo obyčejnost

Hledáte udržitelné, stylové a funkční řešení osvětlení, které doplní jakékoli prostředí v pohostinství i obytných budovách? Seznamte se se svítidlem Smooth, dokonalým bodovým svítidlem, které dokáže navodit jakoukoliv atmosféru. Kombinujte barvy a textury předního kroužku a krytu pro jedinečný a luxusní efekt. Toto osvětlovací řešení se dodává v různých světelných recepturách, které vyhoví vašim potřebám, a nabízí voštinový doplněk pro snížení oslnění a lepší rozptyl světla. Svítidlo Smooth, jehož tištěné části jsou vyrobeny z nejméně 65 % z recyklovaných materiálů a bio-cirkulárních materiálů s certifikací ISCC Plus, je dokonale ekologickou volbou. Chladič svítidla Smooth je vyroben z 85 % z recyklovaného hliníku, díky čemuž je odolný a má dlouhou životnost. Díky kruhovému designu je navíc možné svítidlo Smooth během jeho dlouhé životnosti snadno upgradovat.

Obečné informace

Počet předřadníkových jednotek	1 jednotka
Včetně předřadníku	Ano
Hodnotový žebříček	Specifikace
Záruční lhůta	5 let

Světelně technické

Světelný tok	1 119 lm
Náhradní teplota chromatičnosti (jmen.)	3000 K
Měrný výkon (jmen.) (nom.)	111 lm/W
Index podání barev (CRI)	≥80
Barva světelného zdroje	830 teplá bílá
Typ optiky	Kovový reflektor s vysokou odrazivostí, úzký paprsek 10 až 20 stupňů
Divergence světelného paprsku svítidla	15°
Účinná vystavená plocha	0,0111 m²

Provozní a elektrické

Vstupní napětí	220 až 240 V
Frekvence sítě	50 to 60 Hz
Náběhový proud	8,11 A
Doba náběhového proudu	0,17 ms
Spotřeba energie	10,1 W
Účinník (zlomek)	0.9
Připojení	Třífázová přípojnice
Kabel	-
Počet produktů pro MCB (16A typ B)	60
Vhodné pro náhodné spínání	Ano
Třída ochrany IEC	Bezpečnostní třída I

Řízení a stmívání

Stmívatelné	Ne
Předřadník / napájecí jednotka / transformátor	Napájecí zdroj (zapnuto/ vypnuto)
Stálý světelný tok	Ne

Mechanické a materiály

Materiál těla	Polykarbonát
Materiál reflektoru	Hliník
Materiál optiky	Hliník
Materiál optického krytu / čočky	-
Fixační materiál	-
Barva těla	Černá, RAL 9004
Povrchová úprava optického krytu / čočky	-
Celková výška	170 mm
Kód ochrany proti vniknutí	IP20 [Ochrana proti vniknutí prstů]
Kód ochrany proti mechanickým nárazům	IK02 [0,2 J standardní]
Celková hmotnost (kus)	0,400 kg

Certifikace a použití

Test žhavým drátem	Teplota 650 °C, doba 30 s
Značka hořlavosti	-
Značka CE	Ano
Značka ENEC	Značka ENEC
Splňuje požadavky evropské směrnice RoHS	Ano
Výkon při okolní teplotě Tq	25 °C
Rozsah okolní teploty	+10 až +35 °C

Počáteční parametry (podle IEC)

Tolerance světelného toku	+/-10%
Počáteční chromatičnost	(0.434,0.403) SDCM<2
Tolerance spotřeby energie	+/-10%

Sustainability Data

Hodnocení udržitelnosti	Signify Circle
-------------------------	----------------

Označení a balení

Objednací název produktu	TCST65 12S/830 PSU HNB BK482 BS T304
Celý název výrobku	TCST65 12S/830 PSU HNB BK482 BS T304
Full EOC	872016983662400
Kód objednávky	83662400

Číslo materiálu (12NC)	910505104776
Číslování – počet v balení	1
EAN/UPC – výrobek/pouzdro	8720169836624
Číslování SAP – balení v krabičce	1
Pouzdro – EAN/UPC	8720169836624

Rozměrové výkresy

