



Accent Cylinder D65 – Bodové světlo, které vám zajistí, že vyniknete

Energeticky úsporné svítidlo Accent Cylinder D65 se třemi různými možnostmi montáže a elegantním designem, u kterého lze kombinovat barvu krytu a předního kroužku, vám zajistí, že vyniknete. Toto osvětlovací řešení, které nabízí širokou škálu úhlů vyzařování a teplot barev, je ideální pro maloobchod s módou, pohostinství a rezidenční prostředí. Navíc doplněk s voštinovým oslněním zaručuje dokonalý vizuální komfort pro vaše zákazníky nebo hosty. Stejně jako ostatní produkty řady Accent D65 je i Accent Cylinder D65 vybaven krytem vyrobeným 3D tiskem z minimálně 65 % z recyklovaných nebo bio-cirkulárních materiálů a chladičem vyrobeným z 85 % z recyklovaného hliníku. Jeho kruhový design je nejen stylový, ale také upgradovatelný, opakovaně použitelný, servisovatelný a recyklovatelný, což z něj činí skutečně udržitelné řešení osvětlení.

Obsah

Obsah

Počet předřadníkových jednotek	1 jednotka
Včetně předřadníku	Ano
Hodnotový žebříček	Specifikace
Záruční lhůta	5 let

Světelně technické

Světelný tok	2 583 lm
Náhradní teplota chromatičnosti (jmen.)	3000 K
Měrný výkon (jmen.) (nom.)	117 lm/W
Index podání barev (CRI)	>90
Barva světelného zdroje	PremiumWhite s CRI ≥90 a teplotou chromatičnosti 3000K
Typ optiky	Kovový reflektor s vysokou odrazivostí, střední paprsek 20 až 40 stupňů
Divergence světelného paprsku svítidla	29°
Účinná vystavená plocha	0,0182 m²

Provozní a elektrické

Vstupní napětí	220 až 240 V
Frekvence sítě	50 Hz
Náběhový proud	8,07 A
Doba náběhového proudu	0,031 ms
Spotřeba energie	22,2 W
Účinník (zlomek)	0.90
Připojení	Třífázová přípojnice
Kabel	Kabel 3,0 m bez konektoru
Počet produktů pro MCB (16A typ B)	51
Vhodné pro náhodné spínání	Ano
Třída ochrany IEC	Bezpečnostní třída I

Řízení a stmívání

Stmívatelné	Bezdrátové ovládání stmívání
Předřadník / napájecí jednotka / transformátor	Bezdrátový předřadník, připraveno na systém Interact
Stálý světelný tok	Programovatelné

Mechanické a materiály

Materiál těla	Polykarbonát
Materiál reflektoru	Hliník
Materiál optiky	Hliník
Materiál optického krytu / čočky	-
Fixační materiál	-
Barva těla	Mosaz
Povrchová úprava optického krytu / čočky	-
Celková výška	280 mm
Kód ochrany proti vniknutí	IP20 [Ochrana proti vniknutí prstů]
Kód ochrany proti mechanickým nárazům	IK02 [0,2 J standardní]
Celková hmotnost (kus)	0,400 kg

Certifikace a použití

Test žhavým drátem	Teplota 650 °C, doba 30 s
Značka hořlavosti	-
Značka CE	Ano
Značka ENEC	Značka ENEC
Splňuje požadavky evropské směrnice RoHS	Ano
Výkon při okolní teplotě Tq	25 °C
Rozsah okolní teploty	+10 až +35 °C

Počáteční parametry (podle IEC)

Tolerance světelného toku	+/-10%
Počáteční chromatičnost	(0.422, 0.386) SDCM <2
Tolerance spotřeby energie	+/-10%

Sustainability Data


Hodnocení udržitelnosti	Signify Circle
-------------------------	----------------

Označení a balení

Objednací název produktu	TCPT65 27S/PW930 WIA HMB T302 BS BK 280
Celý název výrobku	TCPT65 27S/PW930 WIA HMB T302 BS BK 280
Full EOC	872016983741600
Kód objednávky	83741600

Číslo materiálu (12NC)	910505104851
Číslování – počet v balení	1
EAN/UPC – výrobek/pouzdro	8720169837416
Číslování SAP – balení v krabičce	1
Pouzdro – EAN/UPC	8720169837416

Rozměrové výkresy



Driver Type	A
PSU	107
DIA	238
WIA	224