



Accent Track D90 – Klasické a ekologické akcentové světlo

Klasické a ekologické akcentové světlo s přizpůsobitelným provedením, Accent Track D90 o průměru 90 mm, je navrženo tak, aby vylepšilo vaše maloobchodní prostory. Toto energeticky úsporné světlo s integrovaným pantem a všestrannými funkcemi nabízí vynikající výkon. S doplňky proti oslnění, jako jsou voština, clona a kryt proti oslnění, můžete dosáhnout dokonalého vizuálního pohodlí. Vyberte si z široké škály světelných receptur, úhlů paprsku, možností ovladačů a textur. K dispozici v 8 barevných variantách pro kryt a přední kroužek, takže se bez problémů hodí do jakéhokoli prostředí. Svítidlo obsahuje vytištěné díly vyrobené z nejméně 65 % z recyklovaného polykarbonátu a chladič vyrobený nejméně z 85 % z recyklovaného hliníku, díky čemuž je nejen stylové, ale také ekologické. Díky vysokému měrnému výkonu je toto svítidlo ideální pro použití v maloobchodě, jako jsou prodejny potravin, autosalony a obchody s elektronikou. Osvětlete svůj prostor a zároveň snižte náklady na energii a emise CO₂ s Accent Track D90.

Obsah

Obsah

Počet předřadňkových jednotek	1 jednotka
Včetně předřadníku	Ano
Hodnotový žebříček	Specifikace
Záruční lhůta	5 let

Světelně technické

Světelný tok	2 800 lm
Náhradní teplota chromatičnosti (jmen.)	3000 K
Měrný výkon (jmen.) (nom.)	133 lm/W
Index podání barev (CRI)	>90
Barva světelného zdroje	PremiumWhite s CRI ≥90 a teplotou chromatičnosti 3000K
Typ optiky	Vyzařovací úhel 24°
Divergence světelného paprsku svítidla	24°
Účinná vystavená plocha	0,0116 m²

Provozní a elektrické

Vstupní napětí	220 až 240 V
Frekvence sítě	50 Hz
Náběhový proud	45 A
Doba náběhového proudu	0,040 ms
Spotřeba energie	21 W
Účinník (zlomek)	0.90
Připojení	Třífázová přípojnice
Kabel	-
Počet produktů pro MCB (16A typ B)	71
Vhodné pro náhodné spínání	Ano
Třída ochrany IEC	Bezpečnostní třída I

Řízení a stmívání

Stmívatelné	Ne
Předřadník / napájecí jednotka / transformátor	Napájecí zdroj (zapnuto/ vypnuto)
Stálý světelný tok	Ne

Mechanické a materiály

Materiál těla	Polykarbonát
Materiál reflektoru	Polykarbonát potažený hliníkem
Materiál optiky	Hliník a polykarbonát
Materiál optického krytu / čočky	-
Fixační materiál	-
Barva těla	Bílá, RAL 9003
Povrchová úprava optického krytu / čočky	-
Celková výška	126 mm
Kód ochrany proti vniknutí	IP20 [Ochrana proti vniknutí prstů]
Kód ochrany proti mechanickým nárazům	IK02 [0,2 J standardní]
Celková hmotnost (kus)	0,700 kg

Certifikace a použití

Test žhavým drátem	Teplota 650 °C, doba 30 s
Značka hořlavosti	-
Značka CE	Ano
Značka ENEC	Značka ENEC
Splňuje požadavky evropské směrnice RoHS	Ano
Výkon při okolní teplotě Tq	25 °C
Rozsah okolní teploty	+10 až +35 °C

Počáteční parametry (podle IEC)

Tolerance světelného toku	+/-10%
Počáteční chromatičnost	(0.422, 0.386) SDCM <2
Tolerance spotřeby energie	+/-10%

Sustainability Data

Hodnocení udržitelnosti	Signify Circle
-------------------------	----------------


Označení a balení

Objednací název produktu	TCAT90 27S/PW930 PSU MB T102 WH481
Celý název výrobku	TCAT90 27S/PW930 PSU MB T102 WH481
Full EOC	872016984685200
Kód objednávky	84685200

Číslo materiálu (12NC)	910771148203
Číslování – počet v balení	1
EAN/UPC – výrobek/pouzdro	8720169846852
Číslování SAP – balení v krabičce	1
Pouzdro – EAN/UPC	8720169846852

Rozměrové výkresy

Trafo	Flux	CCT	Optic	A (mm)
PSU	20S	840	HNB/HMB/HVVB/HVVVB/HOVL-H/HOVL-V	158
	49S	PW930	NB/MB/WB/VVVB/OVL-V	171
				162
DIA				251
DIA-VLC			All	253
WIA				224



Flux	CCT	B (mm)
		126
27S	FMT/Rose/FR	
39S	FR/pc930	149
49S		