



Zapuštěné svítidlo Accent D65 – Pro zdůraznění toho, na čem skutečně záleží

Zapuštěné svítidlo Accent D65 je vysoce energeticky úsporné svítidlo dostupné v pevné i nastavitelné variantě. Nabízí široký rozsah vyzařovacích úhlů a teplot chromatičnosti, díky čemuž je dokonale všestranné. Dodává se s různými rozměry výřezů, takže se dokonale hodí pro renovační projekty. Svítidlo nabízí různé barvy krytu a kroužku, které lze kombinovat a přizpůsobovat tak, aby vyhovovaly vašim módním maloobchodním, pohostinským a obytným aplikacím. Svítidlo Accent Recessed D65 je součástí řady Accent D65 a má 3D tištěný kryt vyrobený z nejméně 65 % z recyklovaných nebo bio-cirkulárních materiálů a chladič z 85 % z recyklovaného hliníku. Díky kruhovému designu je možné jej vylepšovat, znovu použít, udržovat v provozu a recyklovat, což z něj činí udržitelné řešení osvětlení.

Obsah

Obecné informace

Počet předřadníkových jednotek	1 jednotka
Včetně předřadníku	Ano
Hodnotový žebříček	Specifikace
Záruční lhůta	5 let

Světelně technické

Světelný tok	1 711 lm
Náhradní teplota chromatičnosti (jmen.)	3000 K
Měrný výkon (jmen.) (nom.)	122 lm/W
Index podání barev (CRI)	>90
Barva světelného zdroje	Premium Color s CRI ≥90, teplota chromatičnosti 3 000 K
Typ optiky	Kovový reflektor s vysokou odrazivostí, široký paprsek 40 až 80 stupňů
Divergence světelného paprsku svítidla	36°
Účinná vystavená plocha	0,0056 m²

Provozní a elektrické

Vstupní napětí	220 až 240 V
Frekvence sítě	50 Hz
Náběhový proud	14 A
Doba náběhového proudu	0,130 ms
Spotřeba energie	14 W
Účinník (zlomek)	0.90
Připojení	Šroubová svorkovnice, dvoupólová
Kabel	-
Počet produktů pro MCB (16A typ B)	65
Vhodné pro náhodné spínání	Ano
Třída ochrany IEC	Bezpečnostní třída I

Řízení a stmívání

Stmívatelné	Ne
Předřadník / napájecí jednotka / transformátor	Externí napájecí zdroj (zapnuto/vypnuto)
Stálý světelný tok	Ne

Mechanické a materiály

Materiál těla	Polykarbonát
Materiál reflektoru	Hliník
Materiál optiky	Hliník
Materiál optického krytu / čočky	-
Fixační materiál	-
Barva těla	Bílá, RAL 9003
Povrchová úprava optického krytu / čočky	-
Celková výška	80 mm
Kód ochrany proti vniknutí	IP20 [Ochrana proti vniknutí prstů]
Kód ochrany proti mechanickým nárazům	IK02 [0,2 J standardní]
Celková hmotnost (kus)	0,400 kg

Certifikace a použití

Test žhavým drátem	Teplota 650 °C, doba 30 s
Značka hořlavosti	-
Značka CE	Ano
Značka ENEC	Značka ENEC
Splňuje požadavky evropské směrnice RoHS	Ano
Výkon při okolní teplotě Tq	25 °C
Rozsah okolní teploty	+10 až +35 °C

Počáteční parametry (podle IEC)

Tolerance světelného toku	+/-10%
Počáteční chromatičnost	(0.422, 0.386) SDCM <2
Tolerance spotřeby energie	+/-10%

Sustainability Data

Hodnocení udržitelnosti	Unclassified
-------------------------	--------------

Označení a balení

Objednací název produktu	TCARAD 17S/PC930 PSU-E HWB WH 90
Celý název výrobku	TCARAD 17S/PC930 PSU-E HWB WH 90
Full EOC	871016366697600
Kód objednávky	66697600

Číslo materiálu (12NC)	910771149085
Číslování – počet v balení	1
EAN/UPC – výrobek/pouzdro	8710163666976
Číslování SAP – balení v krabici	1
Pouzdro – EAN/UPC	8710163666976

Rozměrové výkresy

