



Accent Semi-indbygget D65 – Sætter spot på det, der virkelig betyder noget

Accent Semi-indbygget D65 er den perfekte belysningsløsning for dig, der leder efter energieffektiv, alsidig og bæredygtig belysning. Denne innovative projektor er designet med den nyeste LED-teknologi og leverer uovertruffen lysstyrke og klarhed, hvilket gør den til det perfekte valg til en bred vifte af anvendelser, herunder modebutikker, hotel- og restaurationsbranchen og boliger. Med et bredt udvalg af spredningsvinkler og farvetemperaturer giver Accent Semi-indbygget D65 en enestående fleksibilitet. Den har også forskellige udskæringsstørrelser, hvilket gør den ideel til renoveringsprojekter. Det slanke og moderne design integreres problemfrit i ethvert miljø, mens den robuste konstruktion sikrer langtidsholdbar ydeevne. Accent Semi-indbygget D65 er en yderst bæredygtig belysningsløsning, der er fremstillet af mindst 65 % genbrugsmaterialer eller biocirkulære materialer og har en køleplade lavet af 85 % genbrugsaluminium. Det cirkulære design gør den

opgraderbar, genbrugelig, servicevenlig og genanvendelig, hvilket sikrer, at den holder i mange år fremover. Opgrader din belysningsløsning i dag med Accent Semi-Recessed D65 og oplev den forskel, som overlegen kvalitet, alsidighed og bæredygtighed kan gøre.

Generelle oplysninger

Antal forkoblingsenheder	1 enhed
Driver inkluderet	Ja
Værditrappe	Specifikation
Garantiperiode	5 år

Lysteknisk

Lysstrøm	2.045 lm
Korreleret farvetemperatur (nom.)	3000 K
Lyseffekt (nominel) (nom.)	97 lm/W
Farvegengivelsesindeks (CRI)	>90
Lyskildefarve	Premium Color med Ra ≥90 og en farvetemperatur på 3000 K
Optiktype	Strålevinkel 24°
Armatur til lysstrålespredning	24°
Effektivt projekteret område	0,0086 m²

Drift og el

Indgangsspænding	220 til 240 V
Linjefrekvens	50 Hz
Startstrøm	14 A
Starttid	0,130 ms
Strømforbrug	21,2 W
Effektfaktor (brøk)	0.90
Tilslutning	Klemrække, 2-polet
Kabel	-
Antal produkter pr. MCB (16 A, type B) (maks.)	65
Velegnet til tilfældigt skift	Ja
Beskyttelsesklasse IEC	Sikkerhedsklasse I

Lysstyringssystemer og dæmpning

Dæmpbar	Nej
Driver/strømforsyning/transformer	Ekstern strømforsyningsenhed (Tænd/Sluk)
Konstant lysudbytte	Nej

Mekanik og armaturhus

Materiale for lampehus	Polykarbonat
Reflektormateriale	Polykarbonat
Optikmateriale	Polykarbonat
Optikafskærmning/objektivmateriale	-
Fikseringsmateriale	-
Farve på armaturhus	Hvid RAL 9003
Optikafskærmning/objektivfinish	-
Samlet højde	132 mm
Kode for indtrængningsbeskyttelse	IP20 [Fingerbeskyttelse]
Kode for mekanisk stødbeskyttelse	IK02 [0,2 J, standard]
Nettovægt (stykke)	0,400 kg

Godkendelse og anvendelsesområde

Glødetrådtest	Temperatur 650 °C, varighed 30 s
Mærke for brændbarhed	-
CE-mærke	Ja
ENEC-mærke	ENEC-mærke
EU RoHS-godkendt	Ja
Ydeevne – omgivende temperatur Tq	25 °C
Omgivelsestemperaturområde	+10 til +35 °C

Indledende ydelse (overholder IEC-standarden)

Lysstrømstolerance	+/-10%
Indledende kromaticitet	(0.422, 0.386) SDCM <2
Tolerance for strømforbrug	+/-10%

Bæredygtighedsdata

Bæredygtighedsklassificering	Unclassified
------------------------------	--------------

Produktdata

Ordreproduktnavn	TCATSR 20S/PC930 PSU-E CLM24 T204 WHBS68
Det fulde produktnavn	TCATSR 20S/PC930 PSU-E CLM24 T204 WHBS68
Full EOC	872016984386800
Ordrekode	910505104574
Materialenr. (12NC)	910505104574
Tæller – antal pr. pakke	1
EAN/UPC – Produkt/Æske	8720169843868
Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage)	1
EAN/UPC – kasse	8720169843868

Målskitse

