



Accent Cylinder D65 – Spot der sørger for, at du skiller dig ud

Accent Cylinder D65 er et energieffektivt spotarmatur med tre forskellige monteringsmuligheder og et slankt design, hvor farven på armaturhus og frontring kan kombineres og matches frit – en spot, der skiller sig ud. Med et bredt udvalg af spredningsvinkler og farvetemperaturer er denne belysningsløsning ideel til butikker, hotel- og restaurationsbranchen samt boligmiljøer. Derudover sikrer honeycomb-blændingstilbehøret perfekt visuel komfort for dine kunder eller gæster. Ligesom de andre medlemmer af Accent D65-familien har Accent Cylinder D65 et 3D-printet armaturhus fremstillet af mindst 65% genbrugsmaterialer eller biocirkulære materialer og en køleplade fremstillet af 85% genbrugsaluminium. Det cirkulære design er ikke blot stilfuldt, men også opgraderbart, genanvendeligt, servicerbart og genanvendeligt, hvilket gør det til en bæredygtig belysningsløsning.

Generelle oplysninger

Antal forkoblingsenheder	1 enhed
Driver inkluderet	Ja
Værditrappe	Specifikation
Garantiperiode	5 år

Lysteknisk

Lysstrøm	2.583 lm
Korreleret farvetemperatur (nom.)	3000 K
Lyseffekt (nominel) (nom.)	117 lm/W
Farvegengivelsesindeks (CRI)	>90
Lyskildefarve	PremiumWhite med Ra ≥90 og farvetemperatur 3000K
Optiktype	Højreflektiv metalreflektor, mellemstrålende 20-40 grader
Armatur til lysstrålespredning	29°
Effektivt projekteret område	0,0182 m²

Drift og el

Indgangsspænding	220 til 240 V
Linjefrekvens	50 Hz
Startstrøm	8,07 A
Starttid	0,031 ms
Strømforbrug	22,2 W
Effektfaktor (brøk)	0.90
Tilslutning	3C-skinne
Kabel	3,0 m kabel uden stik
Antal produkter pr. MCB (16 A, type B) (maks.)	51
Velegnet til tilfældigt skift	Ja
Beskyttelsesklasse IEC	Sikkerhedsklasse I

Lysstyringssystemer og dæmpning

Dæmpbar	Trådløs dæmpning
Driver/strømforsyning/transformer	Trådløs driver - Klar til Interact-systemet
Konstant lysudbytte	Angiv planer og rutiner

Mekanik og armaturhus

Materiale for lampehus	Polykarbonat
Reflektormateriale	Aluminium
Optikmateriale	Aluminium
Optikafskærmning/objektivmateriale	-
Fikseringsmateriale	-
Farve på armaturhus	Messing
Optikafskærmning/objektivfinish	-
Samlet højde	280 mm
Kode for indtrængningsbeskyttelse	IP20 [Fingerbeskyttelse]
Kode for mekanisk stødbeskyttelse	IK02 [0,2 J, standard]
Nettovægt (stykke)	0,400 kg

Godkendelse og anvendelsesområde

Glødetrådtest	Temperatur 650 °C, varighed 30 s
Mærke for brændbarhed	-
CE-mærke	Ja
ENEC-mærke	ENEC-mærke
EU RoHS-godkendt	Ja
Ydeevne – omgivende temperatur Tq	25 °C
Omgivelsestemperaturområde	+10 til +35 °C

Indledende ydelse (overholder IEC-standard)

Lysstrømtolerance	+/-10%
Indledende kromaticitet	(0.422, 0.386) SDCM <2
Tolerance for strømforbrug	+/-10%

Bæredygtighedsdata


Bæredygtighedsklassificering	Signify Circle
------------------------------	----------------

Produktdata

Ordreproduktnavn	TCPT65 27S/PW930 WIA HMB T302 BS BK 280
Det fulde produktnavn	TCPT65 27S/PW930 WIA HMB T302 BS BK 280
Full EOC	872016983741600
Ordrekode	910505104851

Materialenr. (12NC)	910505104851
Tæller – antal pr. pakke	1
EAN/UPC – Produkt/Æske	8720169837416
Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage)	1
EAN/UPC – kasse	8720169837416

Målskitse



Driver Type	A
PSU	107
DIA	238
WIA	224