



TCAT65 | TCAT65, 13.9 W, Strømforsyningsenhed (Tænd/Sluk), Højreflekterende metalreflektor, bredstrålende 40–80 grader, 15°

Accent Track D65 er en bæredygtig lysprojektor med et elegant og diskret design og en diameter på 65 mm. Denne alsidige belysningsløsning er yderst energieffektiv og tilbyder forskellige farve- og teksturmuligheder, hvilket gør den til et ideelt valg til modebutikker, hotel- og restaurationsbranchen samt private boliger. Det 3D-printede armaturhus er fremstillet af mindst 65% genbrugsmaterialer eller biocirkulære materialer, mens varmeskjoldet er lavet af 85% genbrugsaluminium. Det cirkulære design af armaturet er opgraderbart, genanvendeligt, servicerbart og genanvendeligt, hvilket gør det til en sand gamechanger inden for lysdesign.

Generelle oplysninger

Antal forkoblingsenheder	1 enhed
Driver inkluderet	Ja
Service-kode	Ja
Værditrappe	Specifikation
Garantiperiode	5 år

Lysteknisk

Lysstrøm	1.681 lm
Korreleret farvetemperatur (nom.)	4000 K
Lyseffekt (nominel) (nom.)	121 lm/W
Farvegengivelsesindeks (CRI)	>90
Lyskildefarve	PremiumWhite med Ra ≥90 og farvetemperatur på 4000 K
Optiktype	Højreflekterende metalreflektor, bredstrålende 40-80 grader
Armatur til lysstrålespredning	15°

Drift og el

Indgangsspænding	220-240 V
Linjefrekvens	50 to 60 Hz
Startstrøm	14,1 A
Starttid	0,131 ms
Strømforbrug	13,9 W
Effektfaktor (brøk)	0.9
Tilslutning	Skinne
Kabel	-
Antal produkter pr. MCB (16 A, type B) (maks.)	60
Velegnet til tilfældigt skift	Ikke relevant
Beskyttelsesklasse IEC	Sikkerhedsklasse II

Lysstyringssystemer og dæmpning

Dæmpbar	Nej
Driver/strømforsyning/transformer	Strømforsyningsenhed (Tænd/Sluk)
Lysstyringssystem	Fast lysudbytte
Konstant lysudbytte	Nej

Mekanik og armaturhus

Materiale for lampehus	Polykarbonat
Reflektormateriale	Aluminium
Optikmateriale	Aluminium
Optikafskærmning/objektivmateriale	Glas
Fikseringsmateriale	-
Farve på armaturhus	Satin salvie
Optikafskærmning/objektivfinish	Klar
Reflektorfinish	PerfectAccent reflektor
Samlet længde	107 mm
Samlet højde	216 mm
Kode for indtrængningsbeskyttelse	IP20 [Fingerbeskyttelse]
Kode for mekanisk stødbeskyttelse	IK02 [0,2 J, standard]
Nettovægt (stykke)	0,400 kg

Godkendelse og anvendelsesområde

Glødetrådstest	Temperatur 650 °C, varighed 30 s
Mærke for brændbarhed	-
CE-mærke	Ja
ENEC-mærke	ENEC-mærke
Fotobiologisk risiko	Photobiological risk group 0 @ 200mm to EN62471
EU RoHS-godkendt	Ja
Ydeevne – omgivende temperatur Tq	35 °C
Omgivelsestemperaturområde	+10 til +35 °C

Indledende ydelse (overholder IEC-standarden)

Lysstrømtolerance	+/-10%
Indledende kromaticitet	(0.374, 0.364) SDCM <2
Tolerance for strømforbrug	+/-10%

Ydelse over tid (overholder IEC-standarden)

Lumenvedligeholdelse (EN-IEC 62722-2-1) ved median brugstid* 50000 timer	L90
--	-----

Lumenvedligeholdelse (EN-IEC 62722-2-1) ved median brugstid* 100000 timer	L80
---	-----

Bæredygtighedsdata

Bæredygtighedsklassificering	Signify Circle
------------------------------	----------------


Reparationsklasse	Reparationsklasse B – denne lampes driver og lyskilde kan udskiftes af en servicetekniker. Dele og dokumentation er tilgængelige i en længere periode.
-------------------	--

Produktdata

Ordreproduktnavn	TCAT65 17S/PW940 PSU HNB FG T302 GN402SN
------------------	--

Det fulde produkt navn	TCAT65 17S/PW940 PSU HNB FG T302 GN402SN
------------------------	--

Målskitse



Full EOC	872016983778200
Ordrekode	910505104888
Materialenr. (12NC)	910505104888
Tæller – antal pr. pakke	1
EAN/UPC – Produkt/Æske	8720169837782
Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage)	1
EAN/UPC – kasse	8720169837782
Produktseriekode	TCAT65 [TCAT65]

Polar normal diagrams

