



Accent Indbygget D65 – For at fremhæve det, der virkelig betyder noget

Accent Indbygget D65 er en yderst energieffektiv downlight, der fås i både faste og justerbare versioner. Den tilbyder en bred vifte af spredningsvinkler og farvetemperaturer og fås med forskellige indbygningsmål, hvilket gør den yderst alsidig og dermed passer perfekt til renoveringsprojekter. Spotlampen fås i et udvalg af forskellige farver til armaturhuset og ringen, der kan kombineres og matches, så den er velegnet til modebutikker, hotel- og restaurationsbranchen og boligmiljøer. Accent Recessed D65 er en del af Accent D65-familien og har et 3D-printet armaturhus fremstillet af mindst 65% genanvendte eller biocirkulære materialer samt en køleplade i 85% genanvendt aluminium. Det cirkulære design gør den opgraderbar, genanvendelig, servicerbar og genbrugelig, hvilket gør den til en bæredygtig belysningsløsning.

Generelle oplysninger

Antal forkoblingsenheder	1 enhed
Driver inkluderet	Ja
Værditrappe	Specifikation
Garantiperiode	5 år

Lysteknisk

Lysstrøm	1.711 lm
Korreleret farvetemperatur (nom.)	3000 K
Lyseffekt (nominel) (nom.)	122 lm/W
Farvegengivelsesindeks (CRI)	>90
Lyskildefarve	Premium Color med Ra ≥90 og en farvetemperatur på 3000 K
Optiktype	Højreflekterende metalreflektor, bredstrålende 40–80 grader
Armaturlysstrålespredning	36°
Effektivt projekteret område	0,0056 m²

Drift og el

Indgangsspænding	220 til 240 V
Linjefrekvens	50 Hz
Startstrøm	14 A
Starttid	0,130 ms
Strømforbrug	14 W
Effektfaktor (brøk)	0.90
Tilslutning	Klemrække, 2-polet
Kabel	-
Antal produkter pr. MCB (16 A, type B) (maks.)	65
Velegnet til tilfældigt skift	Ja
Beskyttelsesklasse IEC	Sikkerhedsklasse I

Lysstyringssystemer og dæmpning

Dæmpbar	Nej
Driver/strømforsyning/transformer	Ekstern strømforsyningsenhed (Tænd/Sluk)
Konstant lysudbytte	Nej

Mekanik og armaturhus

Materiale for lampehus	Polykarbonat
Reflektormateriale	Aluminium
Optikmateriale	Aluminium
Optikafskærmning/objektivmateriale	-
Fikseringsmateriale	-
Farve på armaturhus	Hvid RAL 9003
Optikafskærmning/objektivfinish	-
Samlet højde	80 mm
Kode for indtrængningsbeskyttelse	IP20 [Fingerbeskyttelse]
Kode for mekanisk stødbeskyttelse	IK02 [0,2 J, standard]
Nettovægt (stykke)	0,400 kg

Godkendelse og anvendelsesområde

Glødetrådtest	Temperatur 650 °C, varighed 30 s
Mærke for brændbarhed	-
CE-mærke	Ja
ENEC-mærke	ENEC-mærke
EU RoHS-godkendt	Ja
Ydeevne – omgivende temperatur Tq	25 °C
Omgivelsestemperaturområde	+10 til +35 °C

Indledende ydelse (overholder IEC-standard)

Lysstrømstolerance	+/-10%
Indledende kromaticitet	(0.422, 0.386) SDCM <2
Tolerance for strømforbrug	+/-10%

Bæredygtighedsdata

Bæredygtighedsklassificering	Unclassified
------------------------------	--------------

Produktdata

Ordreproduktnavn	TCARAD 17S/PC930 PSU-E HWB WH 90
Det fulde produktnavn	TCARAD 17S/PC930 PSU-E HWB WH 90
Full EOC	871016366697600
Ordrekode	910771149085

Materialenr. (12NC)	910771149085
Tæller – antal pr. pakke	1
EAN/UPC – Produkt/Æske	8710163666976
Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage)	1
EAN/UPC – kasse	8710163666976

Målskitse

