



Accent Empotrado D65 – Para destacar lo que realmente importa

El Accent Empotrado D65 es una luz descendente de alta eficiencia energética disponible tanto en variaciones fijas como ajustables. Proporciona una amplia gama de ángulos de haz y temperaturas de color, lo que lo hace muy versátil, y viene con diferentes tamaños de recorte, lo que lo hace perfectamente apto para proyectos de renovación. El foco también ofrece una variedad de colores de carcasa y anillos que se pueden mezclar y combinar, lo que lo hace adecuado para aplicaciones de tiendas de moda, hotelería y residenciales. El Accent Empotrado D65 forma parte de la familia Accent D65 y cuenta con una carcasa impresa en 3D hecha de al menos un 65 % de materiales reciclados o biocirculares y un disipador de calor con 85 % de aluminio reciclado. Su diseño circular permite actualizarlo, reutilizarlo, mantenerlo y reciclarlo, lo que lo convierte en una solución de iluminación sostenible.

Información general

Cantidad de unidades de equipos	1 unidad
Controlador incluido	Sí
Nivel	Especificación
Período de garantía	5 años

Información técnica sobre la luz

Flujo luminoso	1.711 lm
Temperatura de color correlacionada (nominal)	3000 K
Eficacia lumínica (promedio) (nominal)	122 lm/W
Índice de producción de color (IRC)	>90
Color de la fuente de luz	Color premium con CRI de ≥90 y temperatura de color de 3,000 K
Tipo óptico	Reflector de metal altamente reflectante Haz de luz ancho de 40 a 80 grados
Ampliación del haz de luz de la luminaria	36°
Área proyectada efectiva	0,0056 m²

Operación y aspectos eléctricos

Voltaje de entrada	220 a 240 V
Frecuencia de línea	50 Hz
Corriente de irrupción	14 A
Tiempo de irrupción	0,130 ms
Consumo de energía	14 W
Factor de potencia (fracción)	0.90
Conexión	Bloque de conexión con tornillos de 2 polos
Cable	-
Cantidad de productos en MCB de 16 A Tipo B)	65
Apta para aplicaciones de alternado aleatorio	Sí
Clase de protección IEC	Clase de seguridad I

Controles y atenuación

Regulable	No
Controlador/unidad de potencia/transformador	Fuente de alimentación externa (encendido/apagado)
Salida lumínica constante	No

Mecánica y carcasa

Material de la carcasa	Polycarbonato
Material del reflector	Aluminio
Material óptico	Aluminio
Material de cubierta/lente óptico	-
Material de fijación	-
Color de la carcasa	Blanco RAL 9003
Acabado de cubierta/lente óptico	-
Altura total	80 mm
Código de protección de ingreso	IP20 [Protección para los dedos]
Código de protección de impacto mec.	IK02 [0,2 J estándar]
Peso neto (pieza)	0,400 kg

Aprobación y aplicación

Prueba de resplandor del cable	Temperatura de 650 °C, duración de 30 s
Marca de inflamabilidad	-
Marca CE	Sí
Marca ENEC	Marca ENEC
Cumple con el reglamento RoHS de la UE	Sí
Temperatura ambiente de rendimiento Tq	25 °C
Rango de temperatura ambiente	+10 a +35 °C

Rendimiento inicial (cumple con normas IEC)

Tolerancia del flujo luminoso	+/-10%
Cromaticidad inicial	(0.422, 0.386) SDCM <2
Tolerancia del consumo de energía	+/-10%

Datos de sostenibilidad

Clasificación de sostenibilidad	Unclassified
---------------------------------	--------------

Información del producto

Nombre del producto del pedido	TCARAD 17S/PC930 PSU-E HWB WH 90
Nombre del producto completo	TCARAD 17S/PC930 PSU-E HWB WH 90
Full EOC	871016366697600
Código del pedido	910771149085
N.º de material (12NC)	910771149085
Numerador: cantidad por paquete	1
EAN/UPC: producto/caja	8710163666976
Numerador: paquetes por caja externa	1
EAN/UPC - Caja	8710163666976

Plano de dimensiones

