



Renueva tu espacio con un toque de iluminación sostenible, elegante y funcional.

Agrega un toque de sostenibilidad y estilo a tu diseño de interiores con el Grand pendant. Elige entre una variedad de colores, texturas y formas modernas que combinan perfectamente con tu estilo y espacio. Con la capacidad de conectarse a diferentes sistemas de iluminación, obtener diversos paquetes de lúmenes y recetas de luz, y distribuciones de iluminación que cumplen con los estándares para oficinas. Puedes usar nuestros colgantes en diferentes áreas de aplicación, como oficinas, hostelería o incluso comercio. Deja que nuestros colgantes te inspiren a crear el ambiente perfecto.

Información general

Código de la línea de lámparas	17S [LED module, system flux 1700 lm]
Tapa-base	-
Cantidad de unidades de equipos	1 unidad
Período de garantía	5 años

Información técnica sobre la luz

Flujo luminoso	1,713 lm
Temperatura de color correlacionada (nominal)	4000 K
Eficacia lumínica (promedio) (nominal)	149 lm/W
Índice de producción de color (IRC)	>90
Ángulo de haz de la fuente de luz	60 °
Color de la fuente de luz	840 blanco neutro, blanco neutro y 865 luz natural fría
Tipo óptico	Haz de luz ancho
Ampliación del haz de luz de la luminaria	60° x 50°
Clasificación de brillo unificada CEN	19
Tipo Todo-en-uno	All-in, Multi Color Temperature
Área proyectada efectiva	0.8 m²

Operación y aspectos eléctricos

Voltaje de entrada	220 a 240 V
Frecuencia de línea	50 to 60 Hz
Consumo de energía de CLO inicial	17,2 W
Corriente de irrupción	14.1 A
Tiempo de irrupción	0.132 ms
Consumo de energía	11.5 W
Factor de potencia (fracción)	0,9
Conexión	-
Cable	Cable de 3,0 m con conectores

Cantidad de productos en MCB de 16 A Tipo B)	60
--	----

Apta para aplicaciones de alternado aleatorio	No aplica
Clase de protección IEC	Clase de seguridad II
Cableado de paso	-

Controles y atenuación

Regulable	No
Controlador/unidad de potencia/transformador	Unidad de fuente de alimentación (encendido/apagado)
Interfaz de control	-
Salida lumínica constante	Programable
Nivel de regulación máximo	No aplica
Conectividad	Interact Ready
Control integrado	-

Mecánica y carcasa

Material de la carcasa	Polycarbonato
Material óptico	Polycarbonato
Material de cubierta/lente óptico	Polycarbonato
Color de la carcasa	Salvia satinada (GN402)
Acabado de cubierta/lente óptico	Transparente
Altura total	406 mm
Diámetro total	400 mm
Tipo compatible de cielo o accesorio para instalar en cielos	Visible profile ceiling version
Código de protección de ingreso	IP20 [Protección para los dedos]
Código de protección de impacto mec.	IK02 [0,2 J estándar]
Montaje	Suspendido
Peso neto (pieza)	1.870 kg
Color del cable	gris

Operación de emergencia

Central de emergencias	No
Iluminación de emergencia	-

Aprobación y aplicación

Prueba de resplandor del cable	Temperatura de 650 °C, duración de 30 s
Marca de inflamabilidad	-
Marca CE	Sí
Marca ENEC	Marca ENEC
Riesgo fotobiológico	Photobiological risk group 1 @200mm to EN62778
Cumple con el reglamento RoHS de la UE	Sí
Temperatura ambiente de rendimiento Tq	35 °C
Rango de temperatura ambiente	+10 a +35 °C

Rendimiento inicial (cumple con normas IEC)

Tolerancia del flujo luminoso	+/-10%
Cromaticidad inicial	3
Tolerancia del consumo de energía	+/-10%
Desviación estándar de igualación de colores (elipse de McAdam)	SDCM≤2

Rendimiento a lo largo del tiempo (cumple con normas IEC)

Índice de fallas del equipo de control con una vida útil media de 100.000 h	25 %
Mantenimiento del flujo luminoso (EN-IEC 62722-2-1) a vida útil media* 100000 h	L80

Datos de sostenibilidad

Clasificación de sostenibilidad	Unclassified
---------------------------------	--------------

Información del producto

Nombre del producto del pedido	TCNSPS 400 17S/840 WB WIA GN402 T434 GN
Nombre del producto completo	TCNSPS 400 17S/840 WB WIA GN402 T434 GN
Full EOC	872110339549800
Código del pedido	910505106695
N.º de material (12NC)	910505106695
Numerador: cantidad por paquete	1
EAN/UPC: producto/caja	8721103395498
Numerador: paquetes por caja externa	1
EAN/UPC - Caja	8721103395498

Plano de dimensiones

