



Puzzle Pendant – modulaarisen valaistussuunnittelun uusi kulmakivi

Modulaarisen valaistussuunnittelun uusi kulmakivi. Puzzle-valaisimessa yhdistyy suorituskky, vastuullisuus ja rohkean moderni muotokieli. Ripustettava Puzzle sopii erinomaisesti erityisesti toimistokohteisiin, ja sen hehkuva valoeffekti takaa pehmeän miellyttävän valaistuksen. Se voidaan yhdistää älykkääseen valaistuksenohjausjärjestelmään, kuten Interactiin. Valaisimen on suunnitellut Florent Coirier, ja hänen visionsa on herätetty eloon huippuluokan 3D-tulostustekniikalla. Puzzle asettaa uuden standardin kiertotalouden periaatteiden mukaiselle valaistussuunnittelulle, sillä sen tulostetut osat on valmistettu 75-prosenttisesti kierrätysmuovista. Valaisinta on saatavilla 4 ja 5 jalan (n. 1,2 & n. 1,5 m) pituisena. Se tarjoaa toimistoympäristöön sopivaa valaistustehokkuutta sekä pehmeän, miellyttävän valaistuksen, joka parantaa keskittymiskykyä ja nostaa työtilan ilmeen uudelle tasolle. Sen tyylikäs muotoilu ja yhteensopivuus älykkäiden valaistuksenohjausjärjestelmien (kuten Interactin) kanssa tekee siitä varman valinnan lukuisiin eri käyttökohteisiin.

Yleistä tietoa

Liitántäilaitteiden lukumäärä	1 yksikkö
Liitántäilaitte sisältyy toimitukseen	Kyllä
Arvoasteikko	Räätälöitävä
Takuuaika	5 vuotta

Valaistuksen tekniset tiedot

Valovirta	3 935 lm
Väriämpötila (nim.)	4000 K
Valotehokkuus (nimellinen)	146,9 lm/W
Värintoistoindeksi (CRI)	≥90
Valonlähteen väri	940 Neutral white
Optiikan tyyppi	Keilakulma 84°
Valaisimen valokeila	85°
Tuulipinta-ala	0,0828 m²

Käyttö- ja sähkö tiedot

Tulojännite	220–240 V
Verkkotaajuus	50 to 60 Hz
Kyt kentäsyste äysvirta	9 A
Kyt kentäsyste äysaika	0,025 ms
Tehonkulutus	26,8 W
Tehokerroin	0.9
Liit äntä	Ripustettava
Kaapeli	-
Valaisimien määrä B-tyypin 16 A:n johdonsuojakatkaisijalle	32
Soveltuu satunnaiseen kytkentään	Kyllä (koskee läsnäolon/ liikkeen tunnistusta ja päivänvalon hyödyntämistä)
Suojausluokka IEC	Suojausluokka II

Ohjausjärjestelmät ja himmennys

Himmennettävä	Kyllä
Liit äntäilaitte	Interact System Ready - liit äntäilaitte, johon voidaan integroida sensoreita
Vakiovalovirta (CLO)	Ei

Mekaaniset tiedot ja runko

Rungon materiaali	3D-tulostettu, CL000T RePETe Clear
Heijastimen materiaali	-
Optiikan materiaali	Polykarbonaatti
Optiikan suojan materiaali	Polykarbonaatti
Kiinnitysmateriaali	-
Rungon väri	Kirkas
Optiikan suojan pinnoite	Clear
Kokonaiskorkeus	69 mm
Suojausluokan koodi	IP20 [Kosketussuojattu]
Iskunkestävyysluokka	IK02 [0.2 J standard]
Nettopaino	0,650 kg

Merkinnät ja luokitukset

Hehkulankatesti	Lämpötila 650 °C, kesto 30 s
Syttyvyysluokka	-
CE-merkintä	Kyllä
ENEC-merkintä	-
RoHS-direktiivin mukainen	Kyllä
Suorituskyvyn varmistava käyttölämpötila	25 °C
Käyttölämpötila-alue	+10...+35 °C

Suorituskyky alussa (IEC-yhteensopiva)

Valovirran toleranssi	+/-10%
Kromaattisuus alussa	(0.382,0.378) SDCM<3
Tehonkulutuksen toleranssi	+/-10%

Vastuullisuustiedot

Vastuullisuusluokitus	Unclassified
-----------------------	--------------

Tuotetiedot

Tuoteversion nimi	TCPZLN 4FTCL000T40S940SIAU5WB- OCSM2WH481
Tuoteversion nimi	TCPZLN 4FTCL000T40S940SIAU5WB- OCSM2WH481
EOC-koodi	872016985326300
12NC-koodi	910771148808

12NC-koodi	910771148808
Pakkauksia laatikossa	1
Tuotepakkauksen EAN-koodi	8720169853263
Tuotepakkausten määrä laatikossa	1
Laatikon EAN-koodi	8720169853263

Mittapiirros

