



Accent Semi Recessed D65 – Pour mettre en lumière ce qui compte vraiment

Le luminaire semi-encastré Accent D65 est la solution d'éclairage idéale pour tous ceux qui recherchent un éclairage écoénergétique, polyvalent et durable. Conçu avec la toute dernière technologie LED, ce projecteur innovant offre une luminosité et une clarté inégalées, ce qui en fait le choix idéal pour une large gamme d'applications, notamment le commerce de détail de la mode, l'hôtellerie et les espaces résidentiels. Avec un large choix d'angles de faisceau et de températures de couleur, le projecteur semi-encastré Accent D65 offre une polyvalence inégalée. Il propose également différentes tailles de découpe, ce qui le rend idéal pour les projets de rénovation. Son design élégant et moderne s'intègre harmonieusement à tous les environnements, tandis que sa construction durable garantit des performances durables. Fabriqué à partir d'au moins 65 % de matériaux recyclés ou bio-circulaires, et doté d'un dissipateur thermique composé à 85 % d'aluminium recyclé, l'Accent Semi-Recessed

D65 est une solution d'éclairage hautement durable. Sa conception circulaire la rend évolutive, réutilisable, réparable et recyclable, ce qui lui assure une longue durée de vie. Améliorez votre éclairage dès aujourd'hui avec le luminaire semi-encastré Accent D65 et découvrez la différence que peuvent apporter une qualité supérieure, une grande polyvalence et une durabilité accrue.

Informations générales

Nombre d'appareillages	1 unité
Driver inclus	Oui
Valeur ajoutée	Premium
Garantie	5 ans

Données techniques de l'éclairage

Flux lumineux	2 045 lm
Température de couleur corrélée (nom.)	3000 K
Efficacité lumineuse (nominale)	97 lm/W
Indice de rendu de couleur (IRC)	>90
Température de couleur	Couleur premium avec IRC ≥90 et température de couleur 3 000 K
Type d'optique	Angle d'ouverture de faisceau 24°
Diffusion du faisceau de lumière du luminaire	24°
Surface projetée effective	0,0086 m²

Fonctionnement et électricité

Tension d'entrée	220 à 240 V
Fréquence linéaire	50 Hz
Courant d'appel	14 A
Durée courant d'appel	0,130 ms
Consommation électrique	21,2 W
Facteur de puissance (fraction)	0.90
Connexion	Bornier de raccordement à vis 2 pôles
Câble	-

Nombre de produits par disjoncteur de 16 A type B	65
Convient pour la commutation aléatoire	Oui
Classe de protection CEI	Classe électrique I

Commandes et gradation

Variation de l'intensité lumineuse	Non
Driver / unité d'alimentation électrique / transformateur	Bloc d'alimentation externe (Marche/Arrêt)
Flux lumineux constant	Non

Mécanique et boîtier

Matériaux du corps	Polycarbonate
Matériaux du réflecteur	Polycarbonate
Matériaux optiques	Polycarbonate
Matériaux du cache optique/de la lentille	-
Matériaux de fixation	-
Couleur du corps	Blanc RAL 9003
Finition du cache optique/de la lentille	-
Hauteur totale	132 mm
Indice de protection	IP20 [Protection des doigts]
Protection contre les chocs mécaniques	IK02 [0,2 J standard]
Poids net (pièce)	0,400 kg


Approbation et application

Essai au fil incandescent	Température 650 °C, durée 30 s
Inflammabilité	-
Marquage CE	Oui
Marquage ENEC	Marquage ENEC
Conforme à RoHS	Oui
Performance température ambiante Tq	25 °C
Gamme de températures ambiantes	+10 à +35 °C

Performances initiales

Tolérance de flux lumineux	+/-10%
Chromaticité initiale	(0.422, 0.386) SDCM <2
Tolérance de consommation électrique	+/-10%

Schéma dimensionnel



Données sur la durabilité

Évaluation de la durabilité	Unclassified
-----------------------------	--------------

Données du produit

Nom du produit de la commande	TCATSR 20S/PC930 PSU-E CLM24 T204 WHBS68
Nom de produit complet	TCATSR 20S/PC930 PSU-E CLM24 T204 WHBS68
Code EOC	872016984386800
Code de commande	84386800
Code 12NC	910505104574
Numérateur - Quantité par kit	1
Code EAN - Produit/Boîte	8720169843868
Conditionnement par carton	1
Codes EAN/UPC - Boîte	8720169843868