



Accent Recessed D65 – Pour mettre en lumière ce qui compte vraiment

Le luminaire encastré Accent D65 est un spot encastré à haute efficacité énergétique disponible en versions fixe et réglable. Il offre une large gamme d'angles de faisceau et de températures de couleur, ce qui le rend très polyvalent, et est disponible en différentes tailles de découpe, ce qui le rend parfaitement adapté aux projets de rénovation. Ce spot propose également une variété de couleurs de boîtiers et d'anneaux qui peuvent être combinés, ce qui le rend adapté aux applications dans les domaines de la mode, de l'hôtellerie et de l'habitat. Le luminaire encastré Accent D65 fait partie de la famille Accent D65 et est doté d'un boîtier imprimé en 3D fabriqué à partir d'au moins 65 % de matériaux recyclés ou bio-circulaires et d'un dissipateur thermique composé à 85 % d'aluminium recyclé. Sa conception circulaire la rend évolutive, réutilisable, réparable et recyclable, ce qui en fait une solution d'éclairage durable.

Informations générales

Nombre d'appareillages	1 unité
Driver inclus	Oui
Valeur ajoutée	Premium
Garantie	5 ans

Données techniques de l'éclairage

Flux lumineux	1 711 lm
Température de couleur corrélée (nom.)	3000 K
Efficacité lumineuse (nominale)	122 lm/W
Indice de rendu de couleur (IRC)	>90
Température de couleur	Couleur premium avec IRC ≥90 et température de couleur 3 000 K
Type d'optique	Réflecteur métallique haute réflexion – faisceau extensif 40 à 80°
Diffusion du faisceau de lumière du luminaire	36°
Surface projetée effective	0,0056 m²

Fonctionnement et électricité

Tension d'entrée	220 à 240 V
Fréquence linéaire	50 Hz
Courant d'appel	14 A
Durée courant d'appel	0,130 ms
Consommation électrique	14 W
Facteur de puissance (fraction)	0.90
Connexion	Bornier de raccordement à vis 2 pôles
Câble	-
Nombre de produits par disjoncteur de 16 A type B	65
Convient pour la commutation aléatoire	Oui
Classe de protection CEI	Classe électrique I

Commandes et gradation

Variation de l'intensité lumineuse	Non
Driver / unité d'alimentation électrique / transformateur	Bloc d'alimentation externe (Marche/Arrêt)
Flux lumineux constant	Non

Mécanique et boîtier

Matériaux du corps	Polycarbonate
Matériaux du réflecteur	Aluminium
Matériaux optiques	Aluminium
Matériaux du cache optique/de la lentille	-
Matériaux de fixation	-
Couleur du corps	Blanc RAL 9003
Finition du cache optique/de la lentille	-
Hauteur totale	80 mm
Indice de protection	IP20 [Protection des doigts]
Protection contre les chocs mécaniques	IK02 [0,2 J standard]
Poids net (pièce)	0,400 kg

Approbation et application

Essai au fil incandescent	Température 650 °C, durée 30 s
Inflammabilité	-
Marquage CE	Oui
Marquage ENEC	Marquage ENEC
Conforme à RoHS	Oui
Performance température ambiante Tq	25 °C
Gamme de températures ambiantes	+10 à +35 °C

Performances initiales

Tolérance de flux lumineux	+/-10%
Chromaticité initiale	(0.422, 0.386) SDCM <2
Tolérance de consommation électrique	+/-10%

Données sur la durabilité

Évaluation de la durabilité	Unclassified
-----------------------------	--------------

Données du produit

Nom du produit de la commande	TCARAD 17S/PC930 PSU-E HWB WH 90
Nom de produit complet	TCARAD 17S/PC930 PSU-E HWB WH 90
Code EOC	871016366697600
Code de commande	66697600
Code 12NC	910771149085
Numérateur - Quantité par kit	1
Code EAN - Produit/Boîte	8710163666976
Conditionnement par carton	1
Codes EAN/UPC - Boîte	8710163666976

Schéma dimensionnel

