



Accent félig süllyesztett D65 lámpa – Hogy kiemelje azt, ami igazán számít

Az Accent félig süllyesztett D65 tökéletes világítási megoldás mindazok számára, akik energiatakarékos, sokoldalú és fenntartható világítást keresnek. A legújabb LED technológiával tervezett, innovatív projektor páratlan fényerőt és tisztaságot biztosít, így tökéletes választás számos alkalmazáshoz, beleértve a divatüzleteket, a vendéglátóhelyeket és a lakótereket. Sokféle választható sugárzási szögével és színhőmérsékletével az Accent Semi-Recessed D65 páratlan sokoldalúságot kínál. Különböző kivágási méretekkel is rendelkezik, így ideális felújítási projektekhez. Elegáns és modern kialakítása zökkenőmentesen integrálható bármilyen környezetbe, míg strapabíró konstrukciója hosszú távú teljesítményt biztosít. Az Accent Semi-Recessed D65 legalább 65%-ban újrahasznosított vagy biológiailag lebomló anyagokból készült, a hűtőbordája pedig 85%-ban újrahasznosított alumíniumból, így rendkívül fenntartható világítási megoldás. Körforgásos kialakításának köszönhetően

fejleszthető, újrafelhasználható, javítható és újrahasznosítható, biztosítva, hogy évekig kitartson. Frissítse világítási megoldását még ma az Accent félig süllyesztett D65 lámpával, és tapasztalja meg a különbséget, amelyet a kiváló minőség, a sokoldalúság és a fenntarthatóság jelenthet.

Általános információ

Előtét egységek száma	1 egység
Előtét mellékelve	Igen
Értéklétra	Jellemzők
Jótállási idő	5 év

Technikai adatok

Fényáram	2 045 lm
Korrelált színhőmérséklet (névleges)	3000 K
Fényhasznosítás (névleges) (névleges)	97 lm/W
Színvisszaadási index (CRI)	>90
A fényforrás színe	Prémium minőségű színes CRI ≥90 színvisszaadással és 3000 K színhőmérséklettel
Az optika típusa	Sugárzási szög 24°
Lámpatest fényeloszlása	24°
Hatékonyan megvilágított terület	0,0086 m²

Működtetés és elektronika

Bemeneti feszültség	220–240 V
Hálózati frekvencia	50 Hz
Induló áramlökés	14 A
Indulási idő	0,130 ms
Teljesítményfelvétel	21,2 W
Teljesítménytényező (tört)	0.90
Csatlakoztatás	Csavaros csatlakozóblokk, 2 pólusú
Kábel	–

Termékek száma a fő áramköri lapon (16 A, B típus)	65
Véletlenszerű váltásra alkalmas	Igen
IEC védelmi osztály	I. biztonsági osztály

Vezérlők és fényerő-szabályozás

Szabályozható	Nem
Előtét/tápegység/transzformátor	Külső tápegység (be/ki)
Állandó fénykibocsátás	Nem

Mechanika és tokozás

Ház anyaga	Polikarbonát
Reflektor anyaga	Polikarbonát
Optikai anyag	Polikarbonát
Optikai búra/lencse anyaga	–
Rögzítőanyag	–
Ház színe	Fehér – RAL 9003
Optikai búra/lencse bevonata	–
Teljes magasság	132 mm
Por és víz elleni védelem kódja	IP20 [Ujjak behatolása ellen védett]
Mech. behatások elleni védelem kódja	IK02 [0,2 J standard]
Nettó tömeg (darab)	0,400 kg


Tanúsítvány és alkalmazási területek

Izzóhuzalos teszt	Hőmérséklet: 650 °C, időtartam: 30 s
Gyúlékonysági jelzés	-
CE jelölés	Igen
ENEC jel	ENEC-jel
Megfelel az EU RoHS irányelvnek	Igen
Optimális teljesítményhez szükséges környezeti hőmérséklet	25 °C
Környezeti hőmérséklet-tartomány	+10 – +35 °C

Kezdeti teljesítmény (IEC-szabványnak megfelelően)

Fényáram-tolerancia	+/-10%
Kezdeti színérték	(0.422, 0.386) SDCM <2
Teljesítményfelvétel toleranciája	+/-10%

Méretezett rajza



Fenntarthatósági adatok

Fenntarthatósági besorolás	Unclassified
----------------------------	--------------

Termékadatok

A termék megrendelési neve	TCATSR 20S/PC930 PSU-E CLM24 T204 WHBS68
Teljes terméknev	TCATSR 20S/PC930 PSU-E CLM24 T204 WHBS68
Full EOC	872016984386800
Rendelési kód	84386800
Cikkszám (12NC)	910505104574
Számláló – mennyiség csomagonként	1
EAN/UPC – termék/ csomagolás	8720169843868
Számláló – csomag külső dobozonként	1
EAN/UPC – gyűjtőcsomagolás	8720169843868