



Signify myCreation Smooth Track – A közösséges felülmúlására tervezve

Fenntartható, stílusos és funkcionális világítási megoldást keres, amely kiegészíti bármely vendéglátóipari vagy lakóköznyezetet? Ismerkedjen meg a Smooth-tal, a tökéletes spotlámpával, amely lehetővé teszi, hogy tökéletesen illeszkedjen bármilyen hangulathoz. Az előlapi gyűrű és a ház szín- és textúraváltozatainak kombinációjával egyedi és luxus hatást érhet el. Ez a világítási megoldás különböző fényreceptekben kapható, hogy megfeleljen az Ön igényeinek, és méhsejt kiegészítővel rendelkezik a csökkentett káprázás és a jobb fényeloszlás érdekében. A Smooth környezetbarát választás, mivel a nyomtatott alkatrészei legalább 65%-ban újrahasznosított és ISCC Plus tanúsítvánnyal rendelkező biológiailag lebomló anyagokból készülnek. A Smooth hűtőbordája 85%-ban újrahasznosított alumíniumból készült, így tartós és hosszú élettartamú. Ezenkívül körforgásos kialakításának köszönhetően a Smooth fejleszthető a hosszú élettartama alatt.

Általános információ

Előtét egységek száma	1 egység
Előtét mellékelve	Igen
Értéklétra	Jellemzők
Jótállási idő	5 év

Technikai adatok

Fényáram	1 119 lm
Korrelált színhőmérséklet (névleges)	3000 K
Fényhasznosítás (névleges)	111 lm/W
Színvisszaadási index (CRI)	≥80
A fényforrás színe	830 meleg fehér
Az optika típusa	Magas fényvisszaverésű fémreflektor keskeny, 10–20 fokos sugárzási szöggel
Lámpatest fényeloszlása	15°
Hatékonyan megvilágított terület	0,0111 m²

Működtetés és elektronika

Bemeneti feszültség	220–240 V
Hálózati frekvencia	50 to 60 Hz
Induló áramlökés	8,11 A
Indulási idő	0,17 ms
Teljesítményfelvétel	10,1 W
Teljesítménytényező (tört)	0.9
Csatlakoztatás	3 fázisú sín
Kábel	–
Termékek száma a fő áramköri lapon (16 A, B típus)	60
Véletlenszerű váltásra alkalmas	Igen
IEC védelmi osztály	I. biztonsági osztály

Vezérlők és fényerő-szabályozás

Szabályozható	Nem
Előtét/tápegység/transzformátor	Tápegység (be/ki)
Állandó fénykibocsátás	Nem

Mechanika és tokozás

Ház anyaga	Polikarbonát
Reflektor anyaga	Alumínium
Optikai anyag	Alumínium
Optikai búra/lencse anyaga	–
Rögzítőanyag	–
Ház színe	Fekete (RAL 9004)
Optikai búra/lencse bevonata	–
Teljes magasság	170 mm
Por és víz elleni védelem kódja	IP20 [Ujjak behatolása ellen védett]
Mech. behatások elleni védelem kódja	IK02 [0,2 J standard]
Nettó tömeg (darab)	0,400 kg

Tanúsítvány és alkalmazási területek

Izzóhuzalos teszt	Hőmérséklet: 650 °C, időtartam: 30 s
Gyúlékonysági jelzés	–
CE jelölés	Igen
ENEC jel	ENEC-jel
Megfelel az EU RoHS irányelvnek	Igen
Optimális teljesítményhez szükséges környezeti hőmérséklet	25 °C
Környezeti hőmérséklet-tartomány	+10 – +35 °C

Kezdeti teljesítmény (IEC-szabványnak megfelelően)

Fényáram-tolerancia	+/-10%
Kezdeti színérték	(0.434,0.403) SDCM<2
Teljesítményfelvétel toleranciája	+/-10%

Fenntarthatósági adatok

Fenntarthatósági besorolás	Signify Circle
----------------------------	----------------

Termékadatok

A termék megrendelési neve	TCST65 12S/830 PSU HNB BK482 BS T304
Teljes terméknév	TCST65 12S/830 PSU HNB BK482 BS T304
Full EOC	872016983662400
Rendelési kód	83662400

Cikkszám (12NC)	910505104776
Számláló – mennyiség csomagonként	1
EAN/UPC – termék/ csomagolás	8720169836624
Számláló – csomag külső dobozonként	1
EAN/UPC – gyűjtőcsomagolás	8720169836624

Méretezett rajza

