



Accent Cylinder D65 – Spotlámpa, amellyel garantáltan kitűnik a tömegből

Az energiatakarékos Accent Cylinder D65, három különböző rögzítési lehetőséggel és elegáns kialakítással, ahol a ház és az elülső gyűrű színe kombinálható, egy olyan spotlámpa, amellyel garantáltan kitűnik a tömegből. Széles sugárzási szögek és színhőmérsékletek választékának köszönhetően ez a világítási megoldás ideális divatüzletek, vendéglátóhelyek és lakóövezetek számára. Ráadásul a méhsejtrácsos káprázásgátló kiegészítő tökéletes vizuális kényelmet garantál ügyfelei vagy vendégei számára. Az Accent D65 család többi tagjához hasonlóan az Accent Cylinder D65 is legalább 65%-ban újrahasznosított vagy biológiailag lebomló anyagokból készült 3D nyomtatású házzal, valamint 85%-ban újrahasznosított alumíniumból készült hűtőbordával rendelkezik. Körforgásos kialakítása nemcsak stílusos, de fejleszthető, újrafelhasználható, javítható és újrahasznosítható is, így valóban fenntartható világítási megoldást jelent.

Általános információ

Előtétegek száma	1 egység
Előtét mellékelve	Igen
Értéklétra	Jellemzők
Jótállási idő	5 év

Technikai adatok

Fényáram	2 583 lm
Korrelált színhőmérséklet (névleges)	3000 K
Fényhasznosítás (névleges) (névleges)	117 lm/W
Színvisszaadási index (CRI)	>90
A fényforrás színe	Prémium minőségű fehér CRI ≥90 színvisszaadással és 3000 K színhőmérséklettel
Az optika típusa	Magas fényvisszaverődési együtthatójú fémreflektor közepes, 20–40 fokos sugárzási szöggel
Lámpatest fényeloszlása	29°
Hatékonyan megvilágított terület	0,0182 m²

Működtetés és elektronika

Bemeneti feszültség	220–240 V
Hálózati frekvencia	50 Hz
Induló áramlökés	8,07 A
Indulási idő	0,031 ms
Teljesítményfelvétel	22,2 W
Teljesítménytényező (tört)	0.90
Csatlakoztatás	3 fázisú sín
Kábel	3 m-es kábel, csatlakozódugó nélkül
Termékek száma a fő áramköri lapon (16 A, B típus)	51
Véletlenszerű váltásra alkalmas	Igen
IEC védelmi osztály	I. biztonsági osztály

Vezérlők és fényerő-szabályozás

Szabályozható	Vezeték nélküli fényerő-szabályozás
Előtét/tápegység/transzformátor	Vezeték nélküli vezérlő Interact rendszerhez
Állandó fénykibocsátás	Programozható

Mechanika és tokozás

Ház anyaga	Polikarbonát
Reflektor anyaga	Alumínium
Optikai anyag	Alumínium
Optikai búra/lencse anyaga	–
Rögzítőanyag	–
Ház színe	Sárgaréz
Optikai búra/lencse bevonata	–
Teljes magasság	280 mm
Por és víz elleni védelem kódja	IP20 [Ujjak behatolása ellen védett]
Mech. behatások elleni védelem kódja	IK02 [0,2 J standard]
Nettó tömeg (darab)	0,400 kg

Tanúsítvány és alkalmazási területek

Izzóhuzalos teszt	Hőmérséklet: 650 °C, időtartam: 30 s
Gyúlékonysági jelzés	–
CE jelölés	Igen
ENEC jel	ENEC-jel
Megfelel az EU RoHS irányelvnek	Igen
Optimális teljesítményhez szükséges környezeti hőmérséklet	25 °C
Környezeti hőmérséklet-tartomány	+10 – +35 °C

Kezdeti teljesítmény (IEC-szabványnak megfelelően)

Fényáram-tolerancia	+/-10%
Kezdeti színérték	(0.422, 0.386) SDCM <2
Teljesítményfelvétel toleranciája	+/-10%

Fenntarthatósági adatok

Fenntarthatósági besorolás	Signify Circle
----------------------------	----------------

Termékadatok

A termék megrendelési neve	TCPT65 27S/PW930 WIA HMB T302 BS BK 280
Teljes terméknev	TCPT65 27S/PW930 WIA HMB T302 BS BK 280
Full EOC	872016983741600
Rendelési kód	83741600
Cikkszám (12NC)	910505104851
Számláló – mennyiség csomagonként	1
EAN/UPC – termék/ csomagolás	8720169837416
Számláló – csomag külső dobozonként	1
EAN/UPC – gyűjtőcsomagolás	8720169837416

Méretezett rajza

