



TCAT65 | TCAT65, 13.9 W, Tápegység (be/ki), Magas fényvisszaverésű fémreflektor széles, 40– 80 fokos sugárzási szöggel, 15°

Az Accent Track D65 egy fenntartható fényvető, amely karcsú, kifinomult kialakítással rendelkezik, átmérője 65 mm. Ez a sokoldalú világítási megoldás rendkívül energiahatékony, és különféle szín- és textúraopciókat kínál, így ideális választás divatüzletek, vendéglátóipari vagy lakossági alkalmazások számára. A 3D nyomtatású ház legalább 65%-ban újrahasznosított vagy biológiailag lebomló anyagokból, míg a hűtőborda 85%-ban újrahasznosított alumíniumból készült. Körforgásos kialakításának köszönhetően a lámpatest fejleszthető, újrafelhasználható, javítható és újrahasznosítható, így valódi áttörést jelent a világítástervezés világában.

Általános információ

Előtét egységek száma	1 egység
Előtét mellékelve	Igen
Szervizcímke	Igen
Értéklétra	Jellemzők
Jótállási idő	5 év

Technikai adatok

Fényáram	1 681 lm
Korrelált színhőmérséklet (névleges)	4000 K
Fényhasznosítás (névleges)	121 lm/W
Színvisszaadási index (CRI)	>90
A fényforrás színe	Prémium minőségű fehér CRI ≥90 színvisszaadással és 4000 K színhőmérséklettel
Az optika típusa	Magas fényvisszaverésű fémreflektor széles, 40–80 fokos sugárzási szöggel
Lámpatest fényeloszlása	15°

Működtetés és elektronika

Bemeneti feszültség	220–240 V
Hálózati frekvencia	50 to 60 Hz
Induló áramlökés	14,1 A
Indulási idő	0,131 ms
Teljesítményfelvétel	13,9 W
Teljesítménytényező (tört)	0.9
Csatlakoztatás	Sínek
Kábel	–
Termékek száma a fő áramköri lapon (16 A, B típus)	60
Véletlenszerű váltásra alkalmas	Nem alkalmazható
IEC védelmi osztály	II. biztonsági osztály

Vezérlők és fényerő-szabályozás

Szabályozható	Nem
Előtét/tápegység/transzformátor	Tápegység (be/ki)
Vezérlőfelület	Rögzített kibocsátás
Állandó fénykibocsátás	Nem

Mechanika és tokozás

Ház anyaga	Polikarbonát
Reflektor anyaga	Alumínium
Optikai anyag	Alumínium
Optikai búra/lencse anyaga	Üveg
Rögzítőanyag	–
Ház színe	Szatén zsálya
Optikai búra/lencse bevonata	Átlátszó
Tükörkialakítás	PerfectAccent reflektor
Teljes hossz	107 mm
Teljes magasság	216 mm
Por és víz elleni védelem kódja	IP20 [Ujjak behatolása ellen védett]
Mech. behatások elleni védelem kódja	IK02 [0,2 J standard]
Nettó tömeg (darab)	0,400 kg

Tanúsítvány és alkalmazási területek

Izzóhuzalos teszt	Hőmérséklet: 650 °C, időtartam: 30 s
Gyúlékonysági jelzés	–
CE jelölés	Igen
ENEC jel	ENEC-jel
Fénybiológiai kockázat	Photobiological risk group 0 @ 200mm to EN62471
Megfelel az EU RoHS irányelvnek	Igen
Optimális teljesítményhez szükséges környezeti hőmérséklet	35 °C
Környezeti hőmérséklet-tartomány	+10 – +35 °C

Kezdeti teljesítmény (IEC-szabványnak megfelelően)

Fényáram-tolerancia	+/-10%
Kezdeti színérték	(0.374, 0.364) SDCM <2
Teljesítményfelvétel toleranciája	+/-10%

Üzemi teljesítmény (IEC-szabványnak megfelelően)

Fényáram-megmaradás (EN-IEC 62722-2-1) 50 000 órás átlagos hasznos élettartam* esetén	L90
Fényáram-megmaradás (EN-IEC 62722-2-1) 100 000 órás átlagos hasznos élettartam* esetén	L80


Fenntarthatósági adatok

Fenntarthatósági besorolás	Signify Circle
Javítási kategória	B osztályú javítás esetén a lámpatest meghajtóját és fényforrását szerviztechnikus cserélheti ki. Az alkatrészek és a dokumentáció hosszabb ideig elérhető.

Termékadatok

A termék megrendelési neve	TCAT65 17S/PW940 PSU HNB FG T302 GN402SN
Teljes terméknev	TCAT65 17S/PW940 PSU HNB FG T302 GN402SN
Full EOC	872016983778200
Rendelési kód	83778200
Cikkszám (12NC)	910505104888
Számláló – mennyiség csomagonként	1
EAN/UPC – termék/ csomagolás	8720169837782
Számláló – csomag külső dobozonként	1
EAN/UPC – gyűjtőcsomagolás	8720169837782
Termékcsalád kódja	TCAT65 [TCAT65]

Méretezett rajza



Polar normal diagrams

