



Accent Track D90 – Klasszikus és környezetbarát kiemelő fényforrás

A klasszikus és környezetbarát, testre szabható csavarral rendelkező Accent Track D90 kiemelő fényforrás 90 mm átmérőjű, és üzlethelyiségei hangulatának fokozására tervezték. Beépített zsanérjának és sokoldalú funkcióinak köszönhetően ez az energiatakarékos lámpa kiemelkedő teljesítményt nyújt. Az olyan káprázásgátló kiegészítőkkel, mint a méhsejtrács, fényterelő és csőr, tökéletes vizuális kényelmet érhet el. Válasszon a fényreceptek, sugárzási szögek, meghajtóopciók és textúrák széles választékából. A ház és az előlap 8 színváltozatban kapható, így bármilyen környezetbe tökéletesen illeszkedik. A spotlámpa legalább 65%-ban újrahasznosított polikarbonátból készült nyomtatott alkatrészeket és 85%-ban újrahasznosított alumíniumból készült hűtőbordát tartalmaz, így nemcsak stílusos, de környezettudatos is. Nagy hatásfokának köszönhetően ez a lámpa tökéletes kiskereskedelmi alkalmazásokhoz, például élelmiszer-kiskereskedelemhez, autószalonokhoz és

elektronikai üzletekhez. Világítsa meg terét, miközben csökkenti az energiaköltségeket és a CO₂-kibocsátást az Accent Track D90 segítségével.

Általános információ

Előtétegegységek száma	1 egység
Előtét mellékelve	Igen
Értéklétra	Jellemzők
Jótállási idő	5 év

Technikai adatok

Fényáram	2 800 lm
Korrelált színhőmérséklet (névleges)	3000 K
Fényhasznosítás (névleges) (névleges)	133 lm/W
Színvisszaadási index (CRI)	>90
A fényforrás színe	Prémium minőségű fehér CRI ≥90 színvisszaadással és 3000 K színhőmérséklettel
Az optika típusa	Sugárzási szög 24°
Lámpatest fényeloszlása	24°
Hatékonyan megvilágított terület	0,0116 m²

Működtetés és elektronika

Bemeneti feszültség	220–240 V
Hálózati frekvencia	50 Hz
Induló áramlökés	45 A
Indulási idő	0,040 ms
Teljesítményfelvétel	21 W
Teljesítménytényező (tört)	0.90
Csatlakoztatás	3 fázisú sín
Kábel	-
Termékek száma a fő áramköri lapon (16 A, B típus)	71
Véletlenszerű váltásra alkalmas	Igen
IEC védelmi osztály	I. biztonsági osztály

Vezérlők és fényerő-szabályozás

Szabályozható	Nem
Előtét/tápegység/transzformátor	Tápegység (be/ki)
Állandó fénykibocsátás	Nem

Mechanika és tokozás

Ház anyaga	Polikarbonát
Reflektor anyaga	Polikarbonát alumínium bevonattal
Optikai anyag	Alumínium és polikarbonát
Optikai búra/lencse anyaga	-
Rögzítőanyag	-
Ház színe	Fehér – RAL 9003
Optikai búra/lencse bevonata	-
Teljes magasság	126 mm
Por és víz elleni védelem kódja	IP20 [Ujjak behatolása ellen védett]
Mech. behatások elleni védelem kódja	IK02 [0,2 J standard]
Nettó tömeg (darab)	0,700 kg

Tanúsítvány és alkalmazási területek

Izzóhuzalos teszt	Hőmérséklet: 650 °C, időtartam: 30 s
Gyúlékonysági jelzés	-
CE jelölés	Igen
ENEC jel	ENEC-jel
Megfelel az EU RoHS irányelvnek	Igen
Optimális teljesítményhez szükséges környezeti hőmérséklet	25 °C
Környezeti hőmérséklet-tartomány	+10 – +35 °C

Kezdeti teljesítmény (IEC-szabványnak megfelelően)

Fényáram-tolerancia	+/-10%
Kezdeti színérték	(0.422, 0.386) SDCM <2
Teljesítményfelvétel toleranciája	+/-10%

Fenntarthatósági adatok

Fenntarthatósági besorolás	Signify Circle
----------------------------	----------------

Termékadatok

A termék megrendelési neve	TCAT90 27S/PW930 PSU MB T102 WH481
Teljes terméknev	TCAT90 27S/PW930 PSU MB T102 WH481
Full EOC	872016984685200
Rendelési kód	84685200
Cikkszám (12NC)	910771148203
Számláló – mennyiség csomagonként	1
EAN/UPC – termék/ csomagolás	8720169846852
Számláló – csomag külső dobozonként	1
EAN/UPC – gyűjtőcsomagolás	8720169846852

Méretezett rajza

