



Signify myCreation Accent felületre szerelhető D65 lámpa – Hogy kiemelje, mi igazán számít

A négy különböző hosszúságban kapható, energiatakarékos Accent Surface Mounted D65 letisztult kialakítású, a ház és az elülső gyűrű színei kombinálhatók. Ez a könnyen telepíthető és intelligens rendszerekhez (pl. Interact) előkészített reflektorfény garantálja, hogy kitűnjön a tömegből. A sugárzási szögek és színhőmérsékletek széles skálájával ez a világítási megoldás ideális divatüzletek, vendéglátóhelyek és lakóterek számára. Ráadásul a méhsejtrácsos káprázásgátló kiegészítő tökéletes vizuális kényelmet garantál ügyfelei vagy vendégei számára. Az Accent D65 család többi tagjához hasonlóan az Accent Surface Mounted D65 is legalább 65%-ban újrahasznosított vagy biokörforgásos anyagokból készült 3D nyomtatott házzal, valamint 85%-ban újrahasznosított alumíniumból készült hűtőbordával büszkélkedhet. Körforgásos kialakítása nemcsak stílusos, de fejleszthető, újrafelhasználható, javítható és újrahasznosítható is, így valóban fenntartható világítási megoldást jelent.

Általános információ

Előtét egységek száma	1 egység
Előtét mellékelve	Igen
Értéklétra	Jellemzők
Jótállási idő	5 év

Technikai adatok

Fényáram	1 100 lm
Korrelált színhőmérséklet (névleges)	3000 K
Fényhasznosítás (névleges)	131 lm/W
Színvisszaadási index (CRI)	>80
A fényforrás színe	830 meleg fehér
Az optika típusa	Magas fényvisszaverődési együtthatójú fémreflektor közepes, 20–40 fokos sugárzási szöggel
Lámpatest fényeloszlása	29°
Hatékonyan megvilágított terület	0,0137 m²

Működtetés és elektronika

Bemeneti feszültség	220–240 V
Hálózati frekvencia	50 Hz
Induló áramlökés	6,7 A
Indulási idő	0,027 ms
Teljesítményfelvétel	8,5 W
Teljesítménytényező (tört)	0.90
Csatlakoztatás	2 pólusú csatlakozó
Kábel	–
Termékek száma a fő áramkört lapon (16 A, B típus)	34
Véletlenszerű váltásra alkalmas	Igen
IEC védelmi osztály	I. biztonsági osztály

Vezérlők és fényerő-szabályozás

Szabályozható	DALI
Előtét/tápegység/ transzformátor	Dali fényerő-szabályozó Interact rendszerhez
Állandó fénykibocsátás	Programozható

Mechanika és tokozás

Ház anyaga	Polikarbonát
Reflektor anyaga	Alumínium
Optikai anyag	Alumínium
Optikai búra/lencse anyaga	Hőkezelt üveg
Rögzítőanyag	–
Ház színe	Fekete (RAL 9004)
Optikai búra/lencse bevonata	Átlátszó
Teljes magasság	211 mm
Por és víz elleni védelem kódja	IP20 [Ujjak behatolása ellen védett]
Mech. behatások elleni védelem kódja	IK02 [0,2 J standard]
Nettó tömeg (darab)	0,400 kg

Tanúsítvány és alkalmazási területek

Izzóhuzalos teszt	Hőmérséklet: 650 °C, időtartam: 30 s
Gyúlékonysági jelzés	–
CE jelölés	Igen
ENEC jel	ENEC-jel
Megfelel az EU RoHS irányelvnek	Igen
Optimális teljesítményhez szükséges környezeti hőmérséklet	25 °C
Környezeti hőmérséklet-tartomány	+10 – +35 °C

Kezdeti teljesítmény (IEC-szabványnak megfelelően)

Fényáram-tolerancia	+/-10%
Kezdeti színérték	(0.434, 0.403) SDCM <2
Teljesítményfelvétel toleranciája	+/-10%

Fenntarthatósági adatok

Fenntarthatósági besorolás	Signify Circle
----------------------------	----------------

Termékadatok

A termék megrendelési neve	TCSM65 10S/830 DIA HMB FG T102 BK482 BS
Teljes terméknev	TCSM65 10S/830 DIA HMB FG T102 BK482 BS
Full EOC	872016985376800
Rendelési kód	85376800

Cikkszám (12NC)	910771148858
Számláló – mennyiség csomagonként	1
EAN/UPC – termék/ csomagolás	8720169853768
Számláló – csomag külső dobozonként	1
EAN/UPC – gyűjtőcsomagolás	8720169853768

Méretezett rajza

