



Accent Recessed D65 – Hogy kiemelje azt, ami igazán számít

Az Accent Recessed D65 egy rendkívül energiatakarékos, süllyesztett lámpatest, amely fix és állítható változatban is kapható. Széles sugárzási szögek és színhőmérsékletek skáláját kínálja, így rendkívül sokoldalú, és különböző kivágási méretekkel rendelkezik, így tökéletesen alkalmas felújítási projektekhez. A spot emellett számos ház- és gyűrűszínt kínál, amelyek keverhetők és illeszthetők, így alkalmassá téve divatüzletek, vendéglátóipari és lakossági alkalmazások számára. Az Accent Recessed D65 az Accent D65 termékcsalád része, és legalább 65%-ban újrahasznosított vagy biológiailag lebomló anyagokból készült, 3D nyomtatású házzal, valamint 85%-ban újrahasznosított alumíniumból készült hűtőbordával rendelkezik. Körforgásos kialakításának köszönhetően fejleszthető, újrafelhasználható, javítható és újrahasznosítható, így fenntartható világítási megoldást jelent.

Általános információ

Előtétegegységek száma	1 egység
Előtét mellékelve	Igen
Értéklétra	Jellemzők
Jótállási idő	5 év

Technikai adatok

Fényáram	1 711 lm
Korrelált színhőmérséklet (névleges)	3000 K
Fényhasznosítás (névleges) (névleges)	122 lm/W
Színvisszaadási index (CRI)	>90
A fényforrás színe	Prémium minőségű színes CRI ≥90 színvisszaadással és 3000 K színhőmérséklettel
Az optika típusa	Magas fényvisszaverésű fémreflektor széles, 40–80 fokos sugárzási szöggel
Lámpatest fényeloszlása	36°
Hatékonyan megvilágított terület	0,0056 m²

Működtetés és elektronika

Bemeneti feszültség	220–240 V
Hálózati frekvencia	50 Hz
Induló áramlökés	14 A
Indulási idő	0,130 ms
Teljesítményfelvétel	14 W
Teljesítménytényező (tört)	0.90
Csatlakoztatás	Csavaros csatlakozóblokk, 2 pólusú
Kábel	-
Termékek száma a fő áramköri lapon (16 A, B típus)	65
Véletlenszerű váltásra alkalmas	Igen
IEC védelmi osztály	I. biztonsági osztály

Vezérlők és fényerő-szabályozás

Szabályozható	Nem
Előtét/tápegység/ transzformátor	Külső tápegység (be/ki)
Állandó fénykibocsátás	Nem

Mechanika és tokozás

Ház anyaga	Polikarbonát
Reflektor anyaga	Alumínium
Optikai anyag	Alumínium
Optikai búra/lencse anyaga	-
Rögzítőanyag	-
Ház színe	Fehér – RAL 9003
Optikai búra/lencse bevonata	-
Teljes magasság	80 mm
Por és víz elleni védelem kódja	IP20 [Ujjak behatolása ellen védett]
Mech. behatások elleni védelem kódja	IK02 [0,2 J standard]
Nettó tömeg (darab)	0,400 kg

Tanúsítvány és alkalmazási területek

Izzóhuzalos teszt	Hőmérséklet: 650 °C, időtartam: 30 s
Gyúlékonysági jelzés	-
CE jelölés	Igen
ENEC jel	ENEC-jel
Megfelel az EU RoHS irányelvnek	Igen
Optimális teljesítményhez szükséges környezeti hőmérséklet	25 °C
Környezeti hőmérséklet-tartomány	+10 – +35 °C

Kezdeti teljesítmény (IEC-szabványnak megfelelően)

Fényáram-tolerancia	+/-10%
Kezdeti színérték	(0.422, 0.386) SDCM <2
Teljesítményfelvétel toleranciája	+/-10%

Fenntarthatósági adatok

Fenntarthatósági besorolás	Unclassified
----------------------------	--------------

Termékadatok

A termék megrendelési neve	TCARAD 17S/PC930 PSU-E HWB WH 90
Teljes terméknév	TCARAD 17S/PC930 PSU-E HWB WH 90
Full EOC	871016366697600
Rendelési kód	66697600

Cikkszám (12NC)	910771149085
Számláló – mennyiség csomagonként	1
EAN/UPC – termék/ csomagolás	8710163666976
Számláló – csomag külső dobozonként	1
EAN/UPC – gyűjtőcsomagolás	8710163666976

Méretezett rajza

