



Accent Innfelt D65 – For å sette søkelyset på det som virkelig betyr noe

Accent Recessed D65 er en svært energieffektiv downlight som er tilgjengelig i både faste og justerbare varianter. Den tilbyr et bredt spekter av strålevinkler og fargetemperaturer, noe som gjør den svært allsidig, og leveres med forskjellige utskjøringsstørrelser, noe som gjør den perfekt egnet for renoveringsprosjekter. Spotten tilbyr også en rekke hus- og ringfarger som kan blandes og matches, noe som gjør den egnet for motehandel, hotell- og restaurantbransjen og boliger. Accent Recessed D65 er en del av Accent D65-familien og har et 3D-printet hus laget av minst 65 % resirkulerte eller biosirkulære materialer og en kjøleribbe av 85 % resirkulert aluminium. Den sirkulære designen gjør den oppgraderbar, gjenbrukbar, servicevennlig og resirkulerbar, noe som gjør den til en bærekraftig belysningsløsning.

Generell informasjon

Antall utstyrsenheter	1 enhet
Driver inkludert	Ja
Verditrapp	Spesifikasjon
Garantiperiode	5 år

Teknisk belysning

Lysytelse	1 711 lm
Korrelert fargetemperatur (nom.)	3000 K
Lysutbytte (vurdert) (Nom)	122 lm/W
Fargegjengivelsesindeks (CRI)	>90
Lyskildefarge	Premium farge med CRI ≥ 90 og fargetemperatur 3000 K
Optikktype	Høyreflekterende metallreflektor, bredstrålet 40 til 80 grader
Lysstrålespredning fra armatur	36°
Effektivt prosjektert område	0,0056 m²

Drift og elektronikk

Inngangsspenning	220 til 240 V
Line Frequency	50 Hz
Startstrøm	14 A
Innløpstid	0,130 ms
Effektforbruk	14 W
Effektfaktor (brøk)	0.90
Tilkobling	Skruterminal, 2-pols
Kabel	-
Antall produkter på MCB av 16 A type B	65
Egnet for tilfeldig veksling	Ja
IEC-beskyttelsesklasse	Sikkerhetsklasse I

Kontroller og dimming

Kan dimmes	Nei
Driver/strømenhet/transformator	Strømforsyningsenhet eksternt (på/av)
Konstant lyseffekt (CLO)	Nei

Mekanikk og innfatning

Innfatningsmateriale	Polykarbonat
Reflektormateriale	Aluminium
Optisk materiale	Aluminium
Optisk deksel/linsemateriale	-
Fixation material	-
Innfatningsfarge	Hvit RAL 9003
Optisk deksel/linsefinish	-
Total høyde	80 mm
Ingress beskyttelseskode	IP20 [Fingerbeskyttet]
Mekanisk støtbeskyttelseskode	IK02 [0,2 J standard]
Nettovekt (stykk)	0,400 kg

Godkjenning og bruksområde

Test av glødetråd	Temperatur 650 °C, varighet 30 sek
Brennbarhetsmerke	-
CE-merke	Ja
ENEC-merke	ENEC-merke
I samsvar med EU RoHS	Ja
Ytelse omgivelsestemperatur Tq	25 °C
For omgivelsestemperaturer mellom	+10 til +35 °C

Innledende ytelse (i samsvar med IEC)

Lysstrømtoleranse	+/-10%
Innledende kromatisitet	(0.422, 0.386) SDCM <2
Strømforbrukstoleranse	+/-10%

Bærekraftsdata

Sustainability rating	Unclassified
-----------------------	--------------

Produktdata

Produktnavn for bestilling	TCARAD 17S/PC930 PSU-E HWB WH 90
Fullstendig produktnavn	TCARAD 17S/PC930 PSU-E HWB WH 90
Full EOC	871016366697600
Bestillingskode	910771149085

Materialenr. (12NC)	910771149085
Antall – per pakke	1
EAN/UPC – produkt/boks	8710163666976
SAP-teller – pakker per utvendige	1
EAN/UPC – boks	8710163666976

Målskisse

