



Akcent półwpuszczany D65 – aby podkreślić to, co naprawdę ważne

Oprawa Accent Semi-Recessed D65 to idealne rozwiązanie oświetleniowe dla każdego, kto poszukuje energooszczędnego, wszechstronnego i ekologicznego oświetlenia. Zaprojektowany w oparciu o najnowszą technologię LED, ten innowacyjny projektor zapewnia niezrównaną jasność i klarowność, dzięki czemu jest idealnym wyborem do szerokiej gamy zastosowań, w tym w handlu odzieżą, hotelarstwie i przestrzeniach mieszkalnych. Oprawa Accent Semi-Recessed D65 oferuje niezrównaną wszechstronność dzięki możliwości wyboru różnych kątów wiązki światła i temperatur barwowych. Posiada także różne rozmiary wycięć, co czyni go idealnym rozwiązaniem przy projektach renowacyjnych. Jego elegancki i nowoczesny design doskonale integruje się z każdym otoczeniem, a trwała konstrukcja gwarantuje długotrwałą wydajność. Accent Semi-Recessed D65 to wysoce zrównoważone rozwiązanie oświetleniowe, z obudową wykonaną w co najmniej 65% z materiałów

pochodzących z recyklingu lub materiałów bio-cyrkularnych oraz radiatorem z 85% aluminium z recyklingu. Okrągła konstrukcja umożliwia modernizację, ponowne użycie, serwisowanie i recykling, zapewniając wieloletnią trwałość. Czas na modernizację oświetlenia z Accent Semi-Recessed D65 i różnicę, jaką tworzą jakość, wszechstronność i zrównoważony charakter.

Informacje ogólne

Liczba sztuk osprzętu zasilającego	1 jednostka
W zestawie sterownik	Tak
Tier	Specyfikacja
Okres gwarancji	5 lat

Dane techniczne oświetlenia

Strumień Świetlny	2 045 lm
Skorelowana temperatura barwowa (Nom)	3000 K
Skuteczność świetlna (znamionowa) (Nom)	97 lm/W
Wskaźnik oddawania barw (CRI)	>90
Barwa źródła światła	Doskonałe odwzorowanie kolorów dzięki wskaźnikowi CRI ≥90 oraz temperaturze barwowej 3000 K
Typ optyki	Kąt rozsyłu światła 24°
Kąt rozsyłu światła oprawy oświetleniowej	24°
Efektywny obszar projekcji	0,0086 m²

Eksploatacja i połączenie elektryczne

Napięcie wejściowe	220 do 240 V
Częstotliwość linii	50 Hz
Prąd rozruchowy	14 A
Czas rozruchu	0,130 ms
Zużycie energii	21,2 W
Współczynnik mocy (ułamek)	0.90
Połączenie	Blokowa złączka śrubowa 2-biegunowa
Przewód	-

Liczba produktów na obwodzie zabezpieczonym 1 wyłącznikiem nadprądowym 16A typu B	65
Nadaje się do losowego przełączania	Tak
Klasa ochrony IEC	Klasa bezpieczeństwa I

Układy sterowania i ściemnianie

Z możliwością przyciemniania	Nie
Zasilacz/moduł zasilający/transformator	Zewnętrzny zasilacz (wł./wył.)
Stały strumień świetlny	Nie

Mechanika i korpus

Materiał Korpusu	poliwęglan
Materiał reflektora	poliwęglan
Materiał optyki	poliwęglan
Materiał klosza/soczewki	-
Materiał mocowania	-
Kolor Korpusu	Biały, RAL 9003
Wykończenie klosza/soczewki	-
Całkowita wysokość	132 mm
Kod stopnia ochrony	IP20 [Ochrona przed dotknięciem palcem]
Mech. kod ochrony przed uderzeniami	IK02 [0,2 J standardowa]
Waga netto (szt.)	0,400 kg

Certyfikaty i zastosowania

Test rozżarzonym drutem	Temperatura 650°C, czas 30 s
Oznaczenie palności	-
Znak CE	Tak
Oznaczenie ENEC	Znak ENEC
Zgodność z normą UE RoHS	Tak
Wydajność w temperaturze otoczenia Tq	25 °C
Zakres temperatury otoczenia	Od +10°C do +35°C


Wydajność początkowa (zgodna z normami IEC)

Tolerancja strumienia świetlnego	+/-10%
Początkowa chromatyczność	(0.422, 0.386) SDCM <2
Tolerancja zużycia energii	+/-10%

Dane dotyczące zrównoważonego rozwoju

Ocena zrównoważonego rozwoju	Unclassified
------------------------------	--------------

Rysunki techniczne



Dane techniczne produktu

Nazwa produktu na zamówieniu	TCATSR 20S/PC930 PSU-E CLM24 T204 WHBS68
Pełna nazwa produktu	TCATSR 20S/PC930 PSU-E CLM24 T204 WHBS68
Full EOC	872016984386800
Kod zamówienia	84386800
Materiał Nr (12NC)	910505104574
Numerator – Liczba sztuk w opakowaniu	1
EAN/UPC – Produkt/ opakowanie	8720169843868
Numerator – Packs per outer box	1
EAN/UPC – Opakowanie	8720169843868