



Accent Cylinder D65 – reflektor, dzięki któremu się wyróżniasz

Energooszczędny, z trzema różnymi opcjami montażu i eleganckim wzornictwem, w którym kolor obudowy i przedniego pierścienia można dowolnie mieszać i dopasowywać, Accent Cylinder D65 to reflektor, który sprawi, że wyróżnisz się z tłumu. Oferując szeroki zakres kątów wiązki światła i temperatur barwowych, to rozwiązanie oświetleniowe idealnie sprawdza się w sklepach odzieżowych, hotelarstwie i obiektach mieszkalnych. Dodatkowo przeciwoślnieniowy raster typu "plaster miodu" gwarantuje idealny komfort wizualny dla klientów lub gości. Podobnie jak inne oprawy z rodziny Accent D65, Accent Cylinder D65 ma obudowę drukowaną w 3D, wykonaną w co najmniej 65% z materiałów pochodzących z recyklingu lub z obiegu zamkniętego, oraz radiator z 85% aluminium z recyklingu. Okrągła forma łączy estetykę z możliwością modernizacji, ponownego użycia, serwisowania i recyklingu, tworząc w pełni zrównoważone rozwiązanie oświetleniowe.

Informacje ogólne

Liczba sztuk osprzętu zasilającego	1 jednostka
W zestawie sterownik	Tak
Tier	Specyfikacja
Okres gwarancji	5 lat

Dane techniczne oświetlenia

Strumień Świetlny	2 583 lm
Skorelowana temperatura barwowa (Nom)	3000 K
Skuteczność świetlna (znamionowa) (Nom)	117 lm/W
Wskaźnik oddawania barw (CRI)	>90
Barwa źródła światła	PremiumWhite z CRI ≥90 i temperaturą barwową 3000K
Typ optyki	Odbłyśnik z metalu o wysokostrumieniowy – średni rozsył światła 20–40 stopni
Kąt rozsyłu światła oprawy oświetleniowej	29°
Efektywny obszar projekcji	0,0182 m²

Eksploatacja i połączenie elektryczne

Napięcie wejściowe	220 do 240 V
Częstotliwość linii	50 Hz
Prąd rozruchowy	8,07 A
Czas rozruchu	0,031 ms
Zużycie energii	22,2 W
Współczynnik mocy (ułamek)	0.90
Połączenie	Szynoprzewód 3C
Przewód	Przewód 3,0 m bez wtyczki
Liczba produktów na obwodzie zabezpieczonym 1 wyłącznikiem nadprądowym 16A typu B	51
Nadaje się do losowego przełączania	Tak
Klasa ochrony IEC	Klasa bezpieczeństwa I

Układy sterowania i ściemnianie

Z możliwością przyciemniania	Bezprzewodowe sterowanie
Zasilacz/moduł zasilający/ transformator	Obsługa systemu Interact ze sterownikiem bezprzewodowym
Stały strumień świetlny	Możliwość zaprogramowania

Mechanika i korpus

Materiał Korpusu	poliwęglan
Materiał reflektora	Aluminium
Materiał optyki	Aluminium
Materiał klosza/soczewki	–
Materiał mocowania	–
Kolor Korpusu	Mosiądz
Wykończenie klosza/soczewki	–
Całkowita wysokość	280 mm
Kod stopnia ochrony	IP20 [Ochrona przed dotknięciem palcem]
Mech. kod ochrony przed uderzeniami	IK02 [0,2 J standardowa]
Waga netto (szt.)	0,400 kg

Certyfikaty i zastosowania

Test rozżarzonym drutem	Temperatura 650°C, czas 30 s
Oznaczenie palności	–
Znak CE	Tak
Oznaczenie ENEC	Znak ENEC
Zgodność z normą UE RoHS	Tak
Wydajność w temperaturze otoczenia Tq	25 °C
Zakres temperatury otoczenia	Od +10°C do +35°C

Wydajność początkowa (zgodna z normami IEC)	
Tolerancja strumienia świetlnego	+/-10%
Początkowa chromatyczność	(0.422, 0.386) SDCM <2
Tolerancja zużycia energii	+/-10%

Dane dotyczące zrównoważonego rozwoju

Ocena zrównoważonego rozwoju	Signify Circle
------------------------------	----------------

Dane techniczne produktu

Nazwa produktu na zamówieniu	TCPT65 27S/PW930 WIA HMB T302 BS BK 280
Pełna nazwa produktu	TCPT65 27S/PW930 WIA HMB T302 BS BK 280
Full EOC	872016983741600
Kod zamówienia	83741600
Materiał Nr (12NC)	910505104851
Numerator – Liczba sztuk w opakowaniu	1
EAN/UPC – Produkt/opakowanie	8720169837416
Numerator – Packs per outer box	1
EAN/UPC – Opakowanie	8720169837416

Rysunki techniczne

