



Accent Track D90 – Klasyczna i ekologiczna lampa akcentująca

Klasyczna i ekologiczna lampa akcentująca z możliwością personalizacji, Accent Track D90, o średnicy 90 mm, została zaprojektowana, aby uatrakcyjnić Twoje przestrzenie handlowe. Wyposażona w zintegrowany zawias i wszechstronne funkcje, ta energooszczędna lampa oferuje wyjątkową wydajność. Akcesoria przeciwoślnieniowe, takie jak Honeycom, Barndoor i Snoot, zapewniają idealny komfort wizualny. Wybierz spośród szerokiej gamy aranżacji świetlnych, kątów wiązki, opcji sterowników i tekstur. Dostępny w 8 opcjach kolorystycznych obudowy i pierścienia przedniego, idealnie dopasuje się do każdego otoczenia. Reflektor zawiera elementy drukowane wykonane w co najmniej 65% z poliwęglanu z recyklingu oraz radiator z 85% aluminium z recyklingu, łącząc styl z troską o środowisko. Dzięki wysokiej skuteczności świetlnej lampa ta doskonale nadaje się do zastosowań w handlu detalicznym, np. w sklepach spożywczych, salonach samochodowych i sklepach z elektroniką. Rozświetl swoją

przestrzeń, jednocześnie redukując koszty energii i emisję CO₂ dzięki szynie Accent Track D90.

Informacje ogólne

Liczba sztuk osprzętu zasilającego	1 jednostka
W zestawie sterownik	Tak
Tier	Specyfikacja
Okres gwarancji	5 lat

Dane techniczne oświetlenia

Strumień Świetlny	2 800 lm
Skorelowana temperatura barwowa (Nom)	3000 K
Skuteczność świetlna (znamionowa) (Nom)	133 lm/W
Wskaźnik oddawania barw (CRI)	>90
Barwa źródła światła	PremiumWhite z CRI ≥90 i temperaturą barwową 3000K
Typ optyki	Kąt rozsyłu światła 24°
Kąt rozsyłu światła oprawy oświetleniowej	24°
Efektywny obszar projekcji	0,0116 m ²

Eksploatacja i połączenie elektryczne

Napięcie wejściowe	220 do 240 V
Częstotliwość linii	50 Hz
Prąd rozruchowy	45 A
Czas rozruchu	0,040 ms
Zużycie energii	21 W
Współczynnik mocy (ułamek)	0.90
Połączenie	Szynoprzewód 3C
Przewód	-

Liczba produktów na obwodzie zabezpieczonym 1 wyłącznikiem nadprądowym 16A typu B	71
Nadaje się do losowego przełączania	Tak
Klasa ochrony IEC	Klasa bezpieczeństwa I

Układy sterowania i ściemnianie

Z możliwością przyciemniania	Nie
Zasilacz/moduł zasilający/transformator	Zasilacz (wł./wył.)
Stały strumień świetlny	Nie

Mechanika i korpus

Materiał Korpusu	poliwęglan
Materiał reflektora	Pokryty poliwęglanem i aluminium
Materiał optyki	Aluminium i poliwęglan
Materiał klosza/soczewki	-
Materiał mocowania	-
Kolor Korpusu	Biały, RAL 9003
Wykończenie klosza/soczewki	-
Całkowita wysokość	126 mm
Kod stopnia ochrony	IP20 [Ochrona przed dotknięciem palcem]
Mech. kod ochrony przed uderzeniami	IK02 [0,2 J standardowa]
Waga netto (szt.)	0,700 kg

Certyfikaty i zastosowania

Test rozżarzoną drutem	Temperatura 650°C, czas 30 s
Oznaczenie palności	-
Znak CE	Tak
Oznaczenie ENEC	Znak ENEC
Zgodność z normą UE RoHS	Tak
Wydajność w temperaturze otoczenia Tq	25 °C
Zakres temperatury otoczenia	Od +10°C do +35°C

Wydajność początkowa (zgodna z normami IEC)


Tolerancja strumienia świetlnego	+/-10%
Początkowa chromaticzność	(0.422, 0.386) SDCM <2
Tolerancja zużycia energii	+/-10%

Dane dotyczące zrównoważonego rozwoju

Ocena zrównoważonego rozwoju	Signify Circle
------------------------------	----------------

Rysunki techniczne

Trafo	Flux	CCT	Optic	A (mm)
PSU	20S	840	HNB/HMB/HVVB/HVVVB/HOVL-H/HOVL-V	158
	49S	PW930	NB/MB/WB/VVVB/OVL-V	171
DIA				162
DIA-VLC	All			251
WIA				253
				224



Flux	CCT	B (mm)
27S	FMT/Rose/FR	126
39S	FR/pc930	149
49S		

Dane techniczne produktu

Nazwa produktu na zamówieniu	TCAT90 27S/PW930 PSU MB T102 WH481
Pełna nazwa produktu	TCAT90 27S/PW930 PSU MB T102 WH481
Full EOC	872016984685200
Kod zamówienia	84685200
Materiał Nr (12NC)	910771148203
Numerator – Liczba sztuk w opakowaniu	1
EAN/UPC – Produkt/opakowanie	8720169846852
Numerator – Packs per outer box	1
EAN/UPC – Opakowanie	8720169846852