



Signify myCreation Accent Surface Mounted D65 – aby podkreślić to, co naprawdę ważne

Dostępny w czterech różnych długościach, energooszczędny kinkiet Accent Surface Mounted D65 wyróżnia się smukłym wzornictwem oraz możliwością dowolnego łączenia kolorów obudowy i pierścienia frontowego. Łatwy w montażu i kompatybilny z inteligentnymi systemami (np. Interact) reflektor pozwoli Ci się wyróżnić. Dzięki szerokiemu zakresowi kątów wiązki światła i temperatur barwowych, to rozwiązanie oświetleniowe idealnie nadaje się do sklepów odzieżowych, hoteli i lokali gastronomicznych oraz obiektów mieszkalnych. Dodatkowo przeciwolśnieniowy Honeycomb gwarantuje idealny komfort wizualny dla klientów lub gości. Podobnie jak inne produkty z rodziny Accent D65, Accent Surface Mounted D65 ma obudowę drukowaną w 3D, wykonaną w co najmniej 65% z materiałów pochodzących z recyklingu lub materiałów bio-cyrkularnych, oraz radiator z 85% aluminium z recyklingu. Okrągła forma łączy estetykę z możliwością modernizacji, ponownego

użycia, serwisowania i recyklingu, tworząc w pełni zrównoważone rozwiązanie oświetleniowe.

Informacje ogólne

Liczba sztuk osprzętu zasilającego	1 jednostka
W zestawie sterownik	Tak
Tier	Specyfikacja
Okres gwarancji	5 lat

Dane techniczne oświetlenia

Strumień Świetlny	1 100 lm
Skorelowana temperatura barwowa (Nom)	3000 K
Skuteczność świetlna (znamionowa) (Nom)	131 lm/W
Wskaźnik oddawania barw (CRI)	>80
Barwa źródła światła	830 barwa ciepło-biała
Typ optyki	Odbłyśnik z metalu o wysokostrumieniowy – średni rozsył światła 20–40 stopni
Kąt rozsyłu światła oprawy oświetleniowej	29°
Efektywny obszar projekcji	0,0137 m ²

Eksploatacja i połączenie elektryczne

Napięcie wejściowe	220 do 240 V
Częstotliwość linii	50 Hz
Prąd rozruchowy	6,7 A
Czas rozruchu	0,027 ms
Zużycie energii	8,5 W
Współczynnik mocy (ułamek)	0.90
Połączenie	Złączka 2-biegunowa
Przewód	–

Liczba produktów na obwodzie zabezpieczonym 1 wyłącznikiem nadprądowym 16A typu B	34
---	----

Nadaje się do losowego przełączania	Tak
-------------------------------------	-----

Klasa ochrony IEC	Klasa bezpieczeństwa I
-------------------	------------------------

Układy sterowania i ściemnianie

Z możliwością przyciemniania	DALI
Zasilacz/moduł zasilający/transformator	Przyciemnianie Dali, system Interact gotowy
Stały strumień świetlny	Możliwość zaprogramowania

Mechanika i korpus

Materiał Korpusu	poliwęglan
Materiał reflektora	Aluminium
Materiał optyki	Aluminium
Materiał klosza/soczewki	Szyba hartowana
Materiał mocowania	–
Kolor Korpusu	Czarny RAL 9004
Wykończenie klosza/soczewki	Przezroczyste
Całkowita wysokość	211 mm
Kod stopnia ochrony	IP20 [Ochrona przed dotknięciem palcem]
Mech. kod ochrony przed uderzeniami	IK02 [0,2 J standardowa]
Waga netto (szt.)	0,400 kg

Certyfikaty i zastosowania

Test rozżarzonym drutem	Temperatura 650°C, czas 30 s
Oznaczenie palności	-
Znak CE	Tak
Oznaczenie ENEC	Znak ENEC
Zgodność z normą UE RoHS	Tak
Wydajność w temperaturze otoczenia Tq	25 °C
Zakres temperatury otoczenia	Od +10°C do +35°C


Wydajność początkowa (zgodna z normami IEC)

Tolerancja strumienia świetlnego	+/-10%
Początkowa chromaticzność	(0.434, 0.403) SDCM <2
Tolerancja zużycia energii	+/-10%

Dane dotyczące zrównoważonego rozwoju

Ocena zrównoważonego rozwoju	Signify Circle
------------------------------	----------------

Rysunki techniczne



Dane techniczne produktu

Nazwa produktu na zamówieniu	TCSM65 10S/830 DIA HMB FG T102 BK482 BS
Pełna nazwa produktu	TCSM65 10S/830 DIA HMB FG T102 BK482 BS
Full EOC	872016985376800
Kod zamówienia	85376800
Materiał Nr (12NC)	910771148858
Numerator – Liczba sztuk w opakowaniu	1
EAN/UPC – Produkt/opakowanie	8720169853768
Numerator – Packs per outer box	1
EAN/UPC – Opakowanie	8720169853768