



Wpuszczany akcent D65 – aby podkreślić to, co naprawdę ważne

Oprawa wpuszczana Accent Recessed D65 to niezwykle energooszczędna oprawa typu downlight, dostępna w wersji stałej i regulowanej. Zapewnia szeroki zakres kątów wiązki światła i temperatur barwowych, co czyni ją niezwykle uniwersalną. Dostępna jest w różnych rozmiarach wycięć, przez co idealnie nadaje się do projektów renowacyjnych. Reflektor oferuje także szeroki wybór kolorów obudowy i pierścieni, które można dowolnie łączyć, idealnie dopasowując oprawę do salonów mody, hotelarstwa i przestrzeni mieszkalnych. Accent Recessed D65 należy do rodziny Accent D65 i ma obudowę drukowaną w 3D, wykonaną w co najmniej 65% z materiałów pochodzących z recyklingu lub materiałów bio-cyrkularnych, oraz radiator z 85% aluminium z recyklingu. Okrągła konstrukcja zapewnia możliwość modernizacji, ponownego użycia, serwisowania i recyklingu, czyniąc z niego zrównoważone rozwiązanie oświetleniowe.

Informacje ogólne

Liczba sztuk osprzętu zasilającego	1 jednostka
W zestawie sterownik	Tak
Tier	Specyfikacja
Okres gwarancji	5 lat

Dane techniczne oświetlenia

Strumień Świetlny	1 711 lm
Skorelowana temperatura barwowa (Nom)	3000 K
Skuteczność świetlna (znamionowa) (Nom)	122 lm/W
Wskaźnik oddawania barw (CRI)	>90
Barwa źródła światła	Doskonałe odwzorowanie kolorów dzięki wskaźnikowi CRI ≥90 oraz temperaturze barwowej 3000 K
Typ optyki	Odbłyśnik z metalu o wysostrumieniowy – szeroki rozsył światła 40–80 stopni
Kąt rozsyłu światła oprawy oświetleniowej	36°
Efektywny obszar projekcji	0,0056 m²

Eksploatacja i połączenie elektryczne

Napięcie wejściowe	220 do 240 V
Częstotliwość linii	50 Hz
Prąd rozruchowy	14 A
Czas rozruchu	0,130 ms
Zużycie energii	14 W
Współczynnik mocy (ułamek)	0.90
Połączenie	Blokowa złączka śrubowa 2-biegunowa
Przewód	-
Liczba produktów na obwodzie zabezpieczonym 1 wyłącznikiem nadprądowym 16A typu B	65
Nadaje się do losowego przełączania	Tak
Klasa ochrony IEC	Klasa bezpieczeństwa I

Układy sterowania i ściemnianie

Z możliwością przyciemniania	Nie
Zasilacz/moduł zasilający/ transformator	Zewnętrzny zasilacz (wł./wył.)
Stały strumień świetlny	Nie

Mechanika i korpus

Materiał Korpusu	poliwęglan
Materiał reflektora	Aluminium
Materiał optyki	Aluminium
Materiał klosza/soczewki	-
Materiał mocowania	-
Kolor Korpusu	Biały, RAL 9003
Wykończenie klosza/soczewki	-
Całkowita wysokość	80 mm
Kod stopnia ochrony	IP20 [Ochrona przed dotknięciem palcem]
Mech. kod ochrony przed uderzeniami	IK02 [0,2 J standardowa]
Waga netto (szt.)	0,400 kg

Certyfikaty i zastosowania

Test rozżarzonym drutem	Temperatura 650°C, czas 30 s
Oznaczenie palności	-
Znak CE	Tak
Oznaczenie ENEC	Znak ENEC
Zgodność z normą UE RoHS	Tak
Wydajność w temperaturze otoczenia Tq	25 °C
Zakres temperatury otoczenia	Od +10°C do +35°C

Wydajność początkowa (zgodna z normami IEC)

Tolerancja strumienia świetlnego	+/-10%
Początkowa chromatyczność	(0.422, 0.386) SDCM <2
Tolerancja zużycia energii	+/-10%

Dane dotyczące zrównoważonego rozwoju

Ocena zrównoważonego rozwoju	Unclassified
------------------------------	--------------

Dane techniczne produktu

Nazwa produktu na zamówieniu	TCARAD 17S/PC930 PSU-E HWB WH 90
Pełna nazwa produktu	TCARAD 17S/PC930 PSU-E HWB WH 90
Full EOC	871016366697600
Kod zamówienia	66697600
Materiał Nr (12NC)	910771149085
Numerator – Liczba sztuk w opakowaniu	1
EAN/UPC – Produkt/ opakowanie	8710163666976
Numerator – Packs per outer box	1
EAN/UPC – Opakowanie	8710163666976

Rysunki techniczne

