



Accent Semi Recessed D65 – zvýrazní to, na čom skutočne záleží

Polozapustené svietidlo Accent D65 je perfektným riešením osvetlenia pre každého, kto hľadá energeticky úsporné, všestranné a udržateľné osvetlenie. Tento inovatívny projektor, navrhnutý s najnovšou LED technológiou, poskytuje bezkonkurenčný jas a čistotu, vďaka čomu je ideálnou voľbou pre širokú škálu aplikácií vrátane maloobchodu s módou, pohostinstva a obytných priestorov. Vďaka širokej škále uhlov vyžarovania a teplôt farieb, z ktorých si môžete vybrať, poskytuje polozapustené svietidlo Accent D65 bezkonkurenčnú všestrannosť. Ponúka tiež rôzne veľkosti výrezov, vďaka čomu je ideálny pre renovačné projekty. Jeho elegantný a moderný dizajn sa bez problémov integruje do akéhokoľvek prostredia, zatiaľ čo odolná konštrukcia zaisťuje dlhotrvajúci výkon. Svietidlo Accent Semi-Recessed D65 je vyrobené najmenej zo 65 % recyklovaných materiálov alebo opätovne využiteľných biologických materiálov. Jeho chladič je vyrobený z 85 % recyklovaného hliníka, čo z neho robí vysoko udržateľné

riešenie osvetlenia. Vďaka dizajnu podporujúcemu obehové hospodárstvo je možné ho upgradovať, opakovane používať, servisovať a recyklovať, čo zaručuje, že vás bude sprevádzať dlhé roky. Vylepšite si svoje osvetlenie ešte dnes s polozapusteným svietidlom Accent D65 a zažite rozdiel, ktorý dokáže priniesť vynikajúca kvalita, všestrannosť a udržateľnosť.

Všeobecné informácie

Počet jednotiek predradníka	1 jednotka
Vrátane napájača	Áno
Hodnotový rebríček	Technické údaje
Záručná lehota	5 rokov

Svetelné technické

Svetelný tok	2 045 lm
Náhradná teplota chromatickosti (nom.)	3000 K
Merný výkon (menovitý) (nom.)	97 lm/W
Index podania farieb (CRI)	>90
Farba svetelného zdroja	Prémiová farba s CRI ≥ 90 a teplotou chromatickosti 3 000 K
Typ optiky	Uhol vyžarovania 24°
Rozptyl svetelného lúča svietidla	24°
Účinná vystavená plocha	0,0086 m²

Prevádzkové a elektrické

Vstupné napätie	220 až 240 V
Sieťová frekvencia	50 Hz
Nárazový prúd	14 A
Čas zapínania	0,130 ms
Spotreba	21,2 W
Účinnosť (zlomok)	0.90
Zapojenie	Skrutkovacia pripájacia svorkovnica, 2-pólová
Kábel	-

Počet produktov pri modeli MCB – 16 A, typ B	65
Vhodné pre náhodné prepínanie	Áno
Trieda ochrany IEC	Bezpečnostná trieda I

Ovládanie a stmievanie

Stmievateľné	Nie
Driver/napájacia jednotka/transformátor	Externý napájací zdroj (zap./vyp.)
Konštantný svetelný výkon	Nie

Mechanické časti a teleso

Materiál telesa	Polykarbonát
Materiál reflektora	Polykarbonát
Optický materiál	Polykarbonát
Materiál optického krytu	-
Materiál upevnenia	-
Farba telesa	Biela RAL 9003
Povrchová úprava optického krytu	-
Celková výška	132 mm
Krytie IP	IP20 [Ochrana pred dotykom rukou]
Kód krytia IP (mechanický náraz)	IK02 [0,2 J, štandardné]
Čistá hmotnosť (kus)	0,400 kg

Schválenie a použitie

Požiarna odolnosť	Teplota 650 °C, trvanie 30 s
Značka horľavosti	-
Značka CE	Áno
Značka ENEC	Značka ENEC
V súlade s požiadavkami EU RoHS	Áno
Teplota okolia pri výkone Tq	25 °C
Rozsah okolitých teplôt	+10 až +35 °C


Počiatočný výkon (súlad s požiadavkami IEC)

Tolerancia svetelného toku	+/-10%
Počiatočná chromatickosť	(0.422, 0.386) SDCM <2
Tolerancia spotreby	+/-10%

Údaje o udržateľnosti

Hodnotenie trvalej udržateľnosti	Unclassified
----------------------------------	--------------

Rozmerový obrázok



Údaje o produkte

Objednávkový názov produktu	TCATSR 20S/PC930 PSU-E CLM24 T204 WHBS68
Úplný názov produktu	TCATSR 20S/PC930 PSU-E CLM24 T204 WHBS68
Úplný kód produktu	872016984386800
Objednávkový kód	84386800
Č. materiálu (12NC)	910505104574
Čitateľ – množstvo kusov v balení	1
EAN/UPC – produkt/puzdro	8720169843868
Čitateľ – počet balení v krabici	1
EAN/UPC – balenie	8720169843868