



TCAT65 | TCAT65, 13.9 W, Napájací zdroj (zapnuté/ vypnuté), Kovový reflektor s vysokou odraznosťou, široké vyžarovanie od 40 do 80 stupňov, 15°

Accent Track D65 je trvalo udržateľný svetelný projektor s elegantným a decentným dizajnom a priemerom 65 mm. Toto všestranné riešenie osvetlenia je vysoko energeticky úsporné a ponúka rôzne možnosti farieb a textúr, vďaka čomu je ideálnou voľbou pre maloobchod s módou, pohostinstvo alebo rezidenčné aplikácie. Kryt vytlačený 3D tlačou je vyrobený z najmenej 65 % recyklovaných alebo opätovne využiteľných biologických materiálov, zatiaľ čo chladič je vyrobený z 85 % recyklovaného hliníka. Vďaka dizajnu podporujúcemu obehové hospodárstvo možno svetidlo upgradovať, opakovane používať, servisovať a recyklovať, vďaka čomu sa považuje za skutočný prelom v oblasti návrhu osvetlenia

Všeobecné informácie

Počet jednotiek predradníka	1 jednotka
Vrátane napájača	Áno
Servisná značka	Áno
Hodnotový rebríček	Technické údaje
Záručná lehota	5 rokov

Svetelné technické

Svetelný tok	1 681 lm
Náhradná teplota chromatickosti (nom.)	4000 K
Merný výkon (menovitý) (nom.)	121 lm/W
Index podania farieb (CRI)	>90
Farba svetelného zdroja	PremiumWhite s CRI ≥ 90 a teplotou chromatickosti 4 000 K
Typ optiky	Kovový reflektor s vysokou odraznosťou, široké vyžarovanie od 40 do 80 stupňov
Rozptyl svetelného lúča svietidla	15°

Prevádzkové a elektrické

Vstupné napätie	220-240 V
Sieťová frekvencia	50 to 60 Hz
Nárazový prúd	14,1 A
Čas zapínania	0,131 ms
Spotreba	13,9 W
Účinnosť (zlomok)	0.9
Zapojenie	Lišta
Kábel	-
Počet produktov pri modeli MCB – 16 A, typ B	60
Vhodné pre náhodné prepínanie	Nevzťahuje sa na zariadenie
Trieda ochrany IEC	Bezpečnostná trieda II

Ovládanie a stmievanie

Stmievateľné	Nie
Driver/napájacia jednotka/transformátor	Napájací zdroj (zapnuté/vypnuté)
Riadiace rozhranie	Nemenný výstup
Konštantný svetelný výkon	Nie

Mechanické časti a teleso

Materiál telesa	Polykarbonát
Materiál reflektora	Hliník
Optický materiál	Hliník
Materiál optického krytu	Sklo
Materiál upevnenia	-
Farba telesa	Matná šalviová
Povrchová úprava optického krytu	Číra
Povrchová úprava reflektora	Reflektor PerfectAccent
Celková dĺžka	107 mm
Celková výška	216 mm
Krytie IP	IP20 [Ochrana pred dotykom rukou]
Kód krytia IP (mechanický náraz)	IK02 [0,2 J, štandardné]
Čistá hmotnosť (kus)	0,400 kg

Schválenie a použitie

Požiarna odolnosť	Teplota 650 °C, trvanie 30 s
Značka horľavosti	-
Značka CE	Áno
Značka ENEC	Značka ENEC
Fotobiologické riziko	Photobiological risk group 0 @ 200mm to EN62471
V súlade s požiadavkami EU RoHS	Áno
Teplota okolia pri výkone Tq	35 °C
Rozsah okolitých teplôt	+10 až +35 °C

Počiatočný výkon (súlad s požiadavkami IEC)

Tolerancia svetelného toku	+/-10%
Počiatočná chromatickosť	(0.374, 0.364) SDCM <2
Tolerancia spotreby	+/-10%

Výkon v priebehu času (súladi s požiadavkami IEC)

Zachovanie svetelného toku L90
(EN-IEC 62722-2-1) pri
strednej užitočnej životnosti*
50 000 h

Zachovanie svetelného toku L80
(EN-IEC 62722-2-1) pri
strednej užitočnej životnosti*
100 000 h

Údaje o udržateľnosti

Hodnotenie trvalej
udržateľnosti Signify Circle

Trieda opravy

Trieda opráv B: predradník a
svetelný zdroj tohto svietidla
môže vymeniť servisný technik.
Náhradné diely a
dokumentácia sú k dispozícii
po predĺženú dobu.

Údaje o produkte

Objednávkový názov
produktu TCAT65 17S/PW940 PSU HNB
FG T302 GN402SN

Úplný názov produktu TCAT65 17S/PW940 PSU HNB
FG T302 GN402SN

Úplný kód produktu 872016983778200

Objednávkový kód 83778200

Č. materiálu (12NC) 910505104888

Čitateľ – množstvo kusov v
balení 1


EAN/UPC – produkt/puzdro 8720169837782

Čitateľ – počet balení v
krabici 1

EAN/UPC – balenie 8720169837782

Kód radu produktov TCAT65 [TCAT65]

Rozmerový obrázok



Polar normal diagrams

