



Accent Recessed D65 – zvýrazní to, na čom skutočne záleží

Zapustené svietidlo Accent D65 je vysoko energeticky úsporné svietidlo dostupné v pevnej aj nastaviteľnej verzii. Ponúka širokú škálu uhlov vyžarovania a teplôt farieb, vďaka čomu je veľmi všestranný, a dodáva sa s rôznymi veľkosťami výrezov, vďaka čomu sa perfektne hodí na renovačné projekty. Bodové svietidlo ponúka aj široký výber farieb krúžkov a telies, ktoré možno voľne kombinovať, vďaka čomu je vhodné na použitie v maloobchode s módou, gastro zariadeniach a obytných priestoroch. Svietidlo Accent Recessed D65 je súčasťou radu Accent D65, vyznačuje sa telesom vyrobeným 3D tlačou z najmenej 65 % recyklovaných alebo opätovne využitých biologických materiálov a jeho chladič je z 85 % recyklovaného hliníka. Dizajn podporujúci obehové hospodárstvo prináša možnosť modernizácie, opätovného použitia, servisu a recyklácie, čím vytvára udržateľné riešenie osvetlenia.

Všeobecné informácie

Počet jednotiek predradníka	1 jednotka
Vrátane napájača	Áno
Hodnotový rebríček	Technické údaje
Záručná lehota	5 rokov

Svetelné technické

Svetelný tok	1 711 lm
Náhradná teplota chromatickosti (nom.)	3000 K
Merný výkon (menovitý) (nom.)	122 lm/W
Index podania farieb (CRI)	>90
Farba svetelného zdroja	Prémiová farba s CRI ≥ 90 a teplotou chromatickosti 3 000 K
Typ optiky	Kovový reflektor s vysokou odraznosťou, široké vyžarovanie od 40 do 80 stupňov
Rozptyl svetelného lúča svietidla	36°
Účinná vystavená plocha	0,0056 m ²

Prevádzkové a elektrické

Vstupné napätie	220 až 240 V
Sieťová frekvencia	50 Hz
Nárazový prúd	14 A
Čas zapínania	0,130 ms
Spotreba	14 W
Účinnosť (zlomok)	0.90
Zapojenie	Skrutkovacia pripájacia svorkovnica, 2-pólová
Kábel	-
Počet produktov pri modeli MCB – 16 A, typ B	65
Vhodné pre náhodné prepínanie	Áno
Trieda ochrany IEC	Bezpečnostná trieda I

Ovládanie a stmievanie

Stmievateľné	Nie
Driver/napájacia jednotka/transformátor	Externý napájací zdroj (zap./vyp.)
Konštantný svetelný výkon	Nie

Mechanické časti a teleso

Materiál telesa	Polykarbonát
Materiál reflektora	Hliník
Optický materiál	Hliník
Materiál optického krytu	-
Materiál upevnenia	-
Farba telesa	Biela RAL 9003
Povrchová úprava optického krytu	-
Celková výška	80 mm
Krytie IP	IP20 [Ochrana pred dotykom rukou]
Kód krytia IP (mechanický náraz)	IK02 [0,2 J, štandardné]
Čistá hmotnosť (kus)	0,400 kg

Schválenie a použitie

Požiarna odolnosť	Teplota 650 °C, trvanie 30 s
Značka horľavosti	-
Značka CE	Áno
Značka ENEC	Značka ENEC
V súlade s požiadavkami EU RoHS	Áno
Teplota okolia pri výkone Tq	25 °C
Rozsah okolitých teplôt	+10 až +35 °C

Počiatočný výkon (súlady s požiadavkami IEC)

Tolerancia svetelného toku	+/-10%
Počiatočná chromatickosť	(0.422, 0.386) SDCM <2
Tolerancia spotreby	+/-10%

Údaje o udržateľnosti

Hodnotenie trvalej udržateľnosti	Unclassified
----------------------------------	--------------

Údaje o produkte

Objednávkový názov produktu	TCARAD 17S/PC930 PSU-E HWB WH 90
Úplný názov produktu	TCARAD 17S/PC930 PSU-E HWB WH 90
Úplný kód produktu	871016366697600
Objednávkový kód	66697600

Č. materiálu (12NC)	910771149085
Čitateľ – množstvo kusov v balení	1
EAN/UPC – produkt/puzdro	8710163666976
Čitateľ – počet balení v krabici	1
EAN/UPC – balenie	8710163666976

Rozmerový obrázok

