



Accent Wall D65 – lys upp det som verkligen betyder något

Accent Wall D65 är en mycket energieffektiv väggampa som finns i två varianter: uppåt-/nedåtriktad belysning eller endast nedåtriktad belysning. Vägglampan finns i en mängd olika armaturhusfärger och texturer som kan blandas och matchas för att passa klädbutiker, hotell, restauranger och bostadsmiljöer. Accent Wall D65 ingår i Accent D65-familjen och har ett 3D-printat hölje tillverkat av minst 65 % återvunnet eller biocirkulärt material och en kylfläns av 85 % återvunnen aluminium. Dess cirkulära design gör den uppgraderingsbar, återanvändbar, servicebar och återvinningsbar, vilket gör den till en hållbar belysningslösning. Dessutom kan alla armaturer i Accent D65-familjen sömlöst anslutas till smarta system (t.ex. Interact) för enkel belysningshantering och ytterligare energibesparingar.

Allmän information

Antal driftdonsenheter	1 enhet
Driftdon ingår	Ja
Värdetrappa	Specifikation
Garantitid	5 år

Ljusteknik

Ljusflöde	1 599 lm
Korrelerad färgtemperatur (Nom)	3000 K
Ljusutbyte (märkvärde) (nom)	118 lm/W
Färgåtergivningsindex	>90
Ljuskällans färg	PremiumWhite med CRI ≥90 och färgtemperatur 3 000 K
Optiktyp	Högre reflekterande metallreflektor, medelstrålande ljusfördelning 20–40 °
Armaturens ljusfördelning	29°
Effektiv projicerad yta	0,0150 m²

Drift och elektricitet

Ingångsspänning	220–240 V
Line Frequency	50 Hz
Ingående ström	4,2 A
Ingåendetid	0,072 ms
Strömförbrukning	13,6 W
Effektfaktor (fraktion)	0.90
Anslutning	2-polig tryckanslutning
Kabel	-
Antal produkter med MCB (16 A, typ B)	65
Lämplig för slumpmässig brytning	Ja
Skyddsklass IEC	Säkerhetsklass I

Styrenheter och dimring

Dimbar	Nej
Driftdon/strömenhet/transformator	Strömförsörjningsenhet (på/av)
Konstant ljusflöde	Nej

Mekanik och armaturhus

Armaturhusets material	Polykarbonat
Material i reflektor	Aluminium
Material i optiken – LOV	Aluminium
Optisk kupa/linsmaterial – LOV	Härdat glas
Fixation material	-
Armaturhusets färg	Brons
Ytbehandling på optikavskärmning/lins – LOV	Klar
Total höjd	230 mm
Kod för kapslingsklass	IP20 [Petsyddad]
Skyddskod för mekanisk påverkan	IK02 [0.2 J standard]
Nettovikt (styck)	0,400 kg

Användning och godkännande

Glödtrådstest	Temperatur 650 °C, under 30 s
Säkerhetsmärkning, antändlighet	-
CE-märkning	Ja
ENEC-märkning	ENEC-märkning
EU RoHS-kompatibel	Ja
Prestanda omgivningstemperatur Tq	25 °C
Omgivningstemperatur	+10 till +35 °C

Ursprunglig prestanda (IEC-kompatibel)

Tolerans för ljusflöde	+/-10%
Initial kromaticitet	(0.422, 0.386) SDCM <2
Energiförbrukningstolerans	+/-10%

Hållbarhetsdata

Sustainability rating	Unclassified
-----------------------	--------------

Produktdata

Beställningsproduktnamn	TC65L2 8S/PW930 PSU HMB FG T102 BZ410
Fullständigt produktnamn	TC65L2 8S/PW930 PSU HMB FG T102 BZ410
Full EOC	872016985081100
Beställningsnummer	910771148573

Materialnummer (12NC)	910771148573
Räknare – antal per förpackning	1
EAN/UPC – Produkt/fodral	8720169850811
Räknare – antal förpackningar per kartong	1
EAN/UPC – Hölje	8720169850811

Måttskiss

